Akku-Heißklebepistole

MobileGlue 3011

inkl. Akku und Ladegerät
EAN 4007841 069018
Art.-Nr. 069018



Serie 3

Power-For-All Alliance (Bosch)

ø 11 mm
Klebesticks

20 g/min
Fördermenge

2 Stufen 130°C / 200°C

Austauschbare Düse

Punktgenaues Arbeiten

2 min
Quick Start 2Min

100 min
Akku-Laufzeit

OFF A
Eco-Modus (automatisches Abschalten)

Funktionsbeschreibung

Kabellos und kraftvoll Kleben bis zu 90 Minuten. Die MG 3011 mit 18V Bosch P4A-Akku-System verfügt über 2 Temperaturstufen 130°C/200°C. Das ist Kleben für Profis – mobil, flexibel und leistungsstark. Die Akku-Klebepistole wird im Standard mit der Langdüse Ø 2,8 mm ausgestattet. Das Set wird im Papier-Koffer geliefert.

Technische Daten

Temperatur	130 – 200 °C
Aufheizzeit	2 min
Förderleistung	20 gr/min
Max. Stickdurchmesser	11 mm
Temperaturanzeige	LED-Segmentanzeige
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Nein
Softgrip	Ja
Ruhemodus	Nein
Düse wechselbar	Ja
Hubverstellung	Nein
Temperatur, einstellbar	Ja
Temperaturgenauigkeit +/-	5 °C
Heizelement	PTC Heizung
Spannungsbereich (min)	18 V
Akku-Laufzeit	bis zu 90 Minuten

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2.5 Ah
Akku-Typ	Li-ion
Wiederanlaufschutz	Nein
Versorgungsspannung Detail	Lithium-Ionen-Akku
Verwendbar für	Gummi, Holz, Keramik, Leder, Metall, Papier, Pappe / Kartonagen, Planen, PP
Aufschmelztemperatur	130 – 200 °C
Abmessungen (L x B x H)	206 x 80 x 218 mm
Variante	inkl. Akku und Ladegerät
VPE1, Nettogewicht	0,705 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841069018
Lieferumfang	inkl. 18V 2,5 Ah PFA Akku, PFA Ladegerät & 3 Ultra Power Klebesticks
Produkt Kategorie	Akku-Heißklebepistole

Akku-Heißklebepistole

MobileGlue 3011

inkl. Akku und Ladegerät
EAN 4007841 069018
Art.-Nr. 069018

Zubehör

EAN 4007841 076160	Langdüse Ø 1 mm
EAN 4007841 006754	Klebesticks Ø 11 mm Cristal 10 Stk. (250 g)
EAN 4007841 006761	Klebesticks Ø 11 mm Ultra Power 10 Stk. (250 g)
EAN 4007841 050092	Klebesticks Ø 11 mm Universal 20 Stk. (600 g)
EAN 4007841 052416	Klebesticks Ø 11 mm Acrylate 20 Stk. (600 g)
EAN 4007841 052430	Klebesticks Ø 11 mm Fast 20 Stk. (600 g)
EAN 4007841 052423	Klebesticks Ø 11 mm Flex 20 Stk. (600 g)
EAN 4007841 052409	Klebesticks Ø 11 mm Low Melt 20 Stk. (600 g)
EAN 4007841 064891	Glitzer Klebesticks Ø 11 mm
EAN 4007841 006815	Color-Sticks Ø 11 mm 10 Stk. (250 g)
EAN 4007841 006778	Klebesticks Ø 11 mm Holz 10 Stk. (250 g)
EAN 4007841 006792	Klebesticks Ø 11 mm schwarz 10 Stk. (250 g)
EAN 4007841 085391	BOSCH POWER FOR ALL Alliance 18 V Akku 2,5 Ah Li-Ion
EAN 4007841 075965	Langdüse Ø 2,8 mm