



USB-Kabel

Model: **AK-USB-43**



Produktcode	AK-USB-43
Produkttyp	USB-Kabel
Maximale Kraft	18 W (9 V / 2 A, 5 V / 3 A)
Kabellänge	2.0 m
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle USB Typ A
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Übertragung von Daten	Ja
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Produktfarbe	Blau
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	100 x 90 x 20 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	175 x 125 x 21 mm
Nettogewicht	45 g
Bruttogewicht	49 g
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137579
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Akyga® AK-USB-43 ist ein **magnetisches USB-Kabel** mit einer Länge von **2 m**. Es wird **zum Aufladen mobiler Geräte** und zur **Datenübertragung** zwischen dem Gerät und dem Computer verwendet. **Der magnetische USB-Stecker** macht es einfach, Ihr Smartphone, Tablet oder ein anderes Gerät an die Stromversorgung anzuschließen. Dazu müssen Sie nur das Ende des Kabels am Stecker befestigen, und schon haftet es am Magneten. Dank dieser Lösung müssen Sie nicht befürchten, die USB-Buchse Ihres Geräts zu beschädigen. Durch das seltenere Einstecken und Herausziehen des Steckers in die Buchse wird die Abnutzung des USB-Anschlusses deutlich verringert. Dadurch sinkt das Risiko einer Fehlfunktion und die Lebensdauer des Geräts wird verlängert. Ein weiterer unbestreitbarer Vorteil des magnetischen Kabels ist die Tatsache, dass sich der Stecker vom Gerät ablöst, wenn man sich in einem Kabel verhakt. Dadurch wird die Gefahr einer Beschädigung des Geräts durch einen Sturz verringert. Darüber hinaus bietet der universelle magnetische Stecker des USB-Kabels eine Reihe von Möglichkeiten. Er hilft Ihnen, die Anzahl der Kabel auf ein Minimum zu reduzieren. Sie müssen sich einfach nur mit zusätzlichen USB-C-, Lightning- oder Micro-USB-Steckern eindecken. So wird sichergestellt, dass Sie nur ein Kabel für verschiedene Geräte benötigen!

Das AK-USB-43 Kabel wird komplett mit einem **magnetischen USB-Typ-C-Stecker** geliefert.