

Produktinformation

00 21 33 S

Werkzeugkoffer "Robust26" Sanitär










- Bereit, wenn du es bist: Für härteste Einsatzbedingungen – schlagfestes Polypropylen, Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
- Harte Arbeit wird smarte Arbeit: Maximale Flexibilität dank 19 Werkzeugtaschen und 61 Halteschlaufen sowie anpassbarem Aluminium-Trennstegesystem
- Bringt dein Know-how bequem ans Ziel: Flugtauglich, mit ausfahrbarem, ergonomischen Haltegriff und leichtlaufenden Rollen für mehr Komfort
- Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
- Staub- und wasserdicht
- Automatisches Druckausgleichventil
- Temperaturstabil von -30°C bis +80°C
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
- Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem
- Ergonomischer Zweikomponenten-Griff
- Mit 19 Werkzeugtaschen und 61 Halteschlaufen
- Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 17 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Max. Zuladung: 25 kg
- 26,4 Liter Fassungsvermögen

Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 33 S
EAN	4003773089100
Abmessungen	350 x 225 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Lieferumfang

00 11 01	1 x KNIPEX TwinKey® für gängige Schränke und Absperrsysteme
00 21 33 LE	1 x Werkzeugkoffer "Robust26" leer
74 06 180	1 x Kraft-Seitenschneider ⚡ 1000V 
86 03 300	1 x Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug 
87 01 180	1 x KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange 
87 01 300	1 x KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange 
90 10 165 BK	1 x KNIPEX CutiX® Universalmesser
90 22 10 BK	1 x KNIPEX BiX® Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen
90 31 02 SB	1 x KNIPEX TubiX® Rohrschneider
98 20 35 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (3,5 mm) ⚡ 1000V 
98 20 55 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (5,5 mm) ⚡ 1000V 
98 24 01 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1) ⚡ 1000V 



Lieferumfang	
98 24 02 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2) ⚠ 1000V ⚡
01114	1 x Stabila Holzgliedermaßstab Typ 1607weiss, 2 mtr.
101-0300	1 x Picard Schlosserhammer (300 g)
2281	1 x Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm)
0022086	1 x Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten