



Komplettgerät Signalsäule, oben: Dauerlicht, blau, mitte: Dauerlicht, grün, integrierte LED 24V AC/DC, unten: Blitzlichtelement, klar, integr. Blitzlichtelektronik 24V DC, Anschlusselement für Rohrmontage, Rohr, 250 mm, Fuß, Kunststoff

Produkt-Markennamen	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Komplettgerät
Ausführung des Produkts	inkl. Leuchtmittel
Hersteller-Artikelnummer	
<ul style="list-style-type: none"> • des mitgelieferten Anschlusselements • des mitgelieferten Befestigungsrohrs • des mitgelieferten Befestigungsfußes • des Signalsäulenelements <ul style="list-style-type: none"> — an Position 3 — an Position 2 — an Position 1 	8WD4408-0AD 8WD4308-0EA 8WD4308-0DB 8WD4420-5AF 8WD4420-5AC 8WD4420-0CE
Allgemeine technische Daten	
Anzahl der Signalsäulenelemente	3
Ausführung des Signalsäulenelements	
<ul style="list-style-type: none"> • an Position 3 • an Position 2 • an Position 1 	Dauerlicht Dauerlicht Blitzlicht
Farbe des Signalsäulenelements	
<ul style="list-style-type: none"> • an Position 3 • an Position 2 • an Position 1 	blau grün klar
Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 bei DC Bemessungswert 	24 V
relative positive Toleranz der Betriebsspannung	10 %
relative negative Toleranz der Betriebsspannung	-10 %
aufgenommener Strom maximal	185 mA
Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	P
Leuchtmittel	
Produktbestandteil Leuchtmittel	Ja
Art des Leuchtmittels	LED, Xenon-Gasentladungslampe
Lebensdauer der LED	100 000 h
Blitzfrequenz	1 Hz
Anzahl der Blitze des Lichtelements	4 000 000
Gehäuse	
Höhe	457 mm
Breite	70 mm
Außendurchmesser des Signalsäulenelements	70 mm
Material	PC
Befestigungsart	Bodenbefestigung

Schutzart IP	IP65	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Federzuganschluss	
Länge des Befestigungsrohrs	250 mm	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur während Betrieb	-20 ... +50 °C	
Approbationen/ Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung

[Bestätigungen](#)



Sonstige

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD4423-5AK05-0AF0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD4423-5AK05-0AF0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD4423-5AK05-0AF0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4423-5AK05-0AF0&lang=de



-P



letzte Änderung:

23.12.2020