


SIVACON S4 Montageplatte 3WA BG I, 3/4-polig, H: 550mm B: 800mm, Blende



Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON S4
Produkt-Bezeichnung	3WA Montageplatte
Ausführung der Oberfläche	verzinkt
Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	sonstige
Farbe	sonstige
Produktdetails	
Produktbestandteil Dachblech	Nein
Mechanischer Aufbau	
Höhe	550 mm
Breite	800 mm
Tiefe	600 mm
Länge	800 mm
Materialstärke des Blechs	2 mm
Nettogewicht	12 kg
Material	Metall
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)



EG-Konf.

Konformitätserklärung	Marine / Schiffbau	Sonstige	Umwelt
Sonstige			Umweltbestätigung
		Sonstige	Bestätigungen

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ6000-3BA32>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ6000-3BA32>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ6000-3BA32

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

21.01.2023 