

SIVACON S4 Schutzartaufrüstung IP55, H: 100mm B: 400mm



Ausführung		
Produkt-Markenname	SIVACON S4	
Produkt-Bezeichnung	Schutzartaufrüstung IP55	
Ausführung der Oberfläche	verzinkt	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP55	
Erscheinungsbild		
RAL-Farbnummer	sonstige	
Farbe	sonstige	
Produktdetails		
Produktbestandteil Dachblech	Nein	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	100 mm	
Breite	400 mm	
Tiefe	22 mm	
Länge	400 mm	
Materialstärke des Blechs	1 mm	
Material	Stahlblech	
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)



Konformitätserklärung	Marine / Schiffbau	Sonstige		Umwelt
 EG-Konf.	Sonstige	 DNV	Bestätigungen	Sonstige
			Bestätigungen	Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).
<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>
Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.
Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.
Informationen zur Verpackung
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ2010-4BA01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ2010-4BA01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ2010-4BA01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

21.01.2023 

