

Datenblatt

8PQ2035-8BA18

SIVACON S4 Blende Hutschienenmontage, 3VA10 (100A), 3VA11 (160A), H: 350mm B: 800mm



Ausführung

Produkt-Markenname	SIVACON S4
Produkt-Bezeichnung	Blende Reiheneinbaugeräte
Ausführung des Produkts	1 x 24 TE

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP30
Eignung zur Verwendung für Außengebrauch	Nein

Erscheinungsbild

Farbe	lichtgrau
Produkteigenschaft Be-/Entlüftung integrierbar	Nein

Mechanischer Aufbau

Höhe	350 mm
Breite	800 mm
Tiefe	10 mm
Einbauort	Blendrahmen
Material	Stahlblech

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)



Konformitätserklärung

Marine / Schiffbau

Sonstige

Umwelt



[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).
<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ2035-8BA18>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ2035-8BA18>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ2035-8BA18

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

27.05.2023 

