


SIVACON S4 Blende 3KL5 bis 400A, 3- oder 4-polig, H: 350mm B: 600mm



Ausführung		
Produkt-Markenname	SIVACON S4	
Produkt-Bezeichnung	Blende 3KL	
Ausführung des Produkts	3KL55, 3KL57	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP30	
Eignung zur Verwendung für Außengebrauch	Nein	
Erscheinungsbild		
Farbe	lichtgrau	
Produkteigenschaft Be-/Entlüftung integrierbar	Nein	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	350 mm	
Breite	600 mm	
Tiefe	10 mm	
Einbauort	Blendrahmen	
Nettogewicht	1 490 g	
Material	Stahlblech	
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)



Konformitätserklärung	Marine / Schiffbau	Sonstige		Umwelt
Sonstige	 EG-Konf.	 DNV	Sonstige	Bestätigungen
			Umweltbestätigung	

Weitere Informationen
Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier). https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate. Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten. Informationen zur Verpackung https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ2035-6BA08>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ2035-6BA08>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ2035-6BA08

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

12.02.2021 

