



SIVACON S4 Blende 3NJ4, H: 800mm B: 800mm

Ausführung	
Produkt-Markenname	SIVACON S4
Produkt-Bezeichnung	Blende 3NJ4
Ausführung des Produkts	3NJ4
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP30
Eignung zur Verwendung für Außengebrauch	Nein
Erscheinungsbild	
Farbe	lichtgrau
Produkteigenschaft Be-/Entlüftung integrierbar	Nein
Mechanischer Aufbau	
Höhe	800 mm
Breite	800 mm
Tiefe	10 mm
Einbauort	Blendrahmen
Nettogewicht	2 340 g
Material	Stahlblech
allgemeine Produktzulassung	
Konformitätserklärung	

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)



Konformitätserklärung	Marine / Schiffbau	Sonstige	Umwelt
 EG-Konf.	Sonstige	 DNV	Bestätigungen Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ2000-8BA06>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ2000-8BA06>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ2000-8BA06

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

12.02.2021 

