


SIVACON S4 Blende 3WA BG I, 3/4-polig, H: 550mm B: 800mm



Ausführung	
Produkt-Markenname	SIVACON S4
Produkt-Bezeichnung	Blende 3WL
Ausführung des Produkts	3WL11
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP30
Eignung zur Verwendung für Außengebrauch	Nein
Erscheinungsbild	
Farbe	lichtgrau
Produkteigenschaft Be-/Entlüftung integrierbar	Nein
Mechanischer Aufbau	
Höhe	550 mm
Breite	800 mm
Tiefe	10 mm
Einbauort	Blendrahmen
Nettogewicht	3 190 g
Material	Stahlblech
allgemeine Produktzulassung	
Konformitätserklärung	

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)



Konformitätserklärung	Marine / Schiffbau	Sonstige	Umwelt
Sonstige			Bestätigungen
		Sonstige	Umweltbestätigung

Weitere Informationen
Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier). https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate. Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten. Informationen zur Verpackung https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ2055-8BA04>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ2055-8BA04>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ2055-8BA04

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

28.01.2021 

