




SIVACON S4 Blende Installationseinbaugeräte 3x35TE, H: 600mm B: 800mm

Ausführung		
Produkt-Markenname	SIVACON S4	
Produkt-Bezeichnung	Blende Reiheneinbaugeräte	
Ausführung des Produkts	3 x 35 TE	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP30	
Eignung zur Verwendung für Außengebrauch	Nein	
Erscheinungsbild		
Farbe	lichtgrau	
Produkteigenschaft Be-/Entlüftung integrierbar	Nein	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	600 mm	
Breite	800 mm	
Tiefe	10 mm	
Einbauort	Blendrahmen	
Nettogewicht	3 230 g	
Material	Stahlblech	
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung

[Bestätigungen](#)



VDE

[Sonstige](#)



Konformitätserklärung	Marine / Schiffbau	Sonstige	Umwelt	
Sonstige	 EG-Konf.	 DNV	Sonstige	Bestätigungen
			Umweltbestätigung	

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ2060-8BA02>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ2060-8BA02>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ2060-8BA02

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

28.01.2021 

