



Klemme, Schraubanschluss, Installationsklemme, N-Trennklemme, 10mm², blau

Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	N-Trenn-Kl., 10mm², blau
Ausführung des Produkts	N-Trenn-Klemme
Ausführung der Sammelschiene	3x10 mm
Allgemeine technische Daten	
Isolierstoff	PA
Klemmen-Rastermaß	10 mm
Betriebsspannung Bemessungswert	400 V
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom Bemessungswert	57 A
Erscheinungsbild	
Farbe	blau
Produktdetails	
Produktbestandteil erforderlich Abschlussplatte	Ja
Anzahl	
Anzahl der Klemmstellen	2
Anschlüsse	
Abisolierlänge	10 mm
anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	
• minimal	0,5 mm²
• maximal	16 mm²
anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	
• minimal	0,5 mm²
• maximal	4 mm²
anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig	
• mit Aderendbearbeitung minimal	0,5 mm²
• mit Aderendbearbeitung maximal	10 mm²
• ohne Aderendbearbeitung minimal	0,5 mm²
• ohne Aderendbearbeitung maximal	16 mm²
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss	
• minimal	1,5 N·m
• maximal	1,8 N·m
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Mechanischer Aufbau	
Höhe	46,9 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart	47,5 mm
Tiefe	10,2 mm

Länge	55 mm		
Befestigungsart	sonstige		
Nettogewicht	20 g		
Material des Isolierkörpers	PA		
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur während Betrieb			
• minimal	-60 °C		
• maximal	85 °C		
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige	Umwelt

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mifb=8WH1201-0BJ01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH1201-0BJ01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mifb=8WH1201-0BJ01

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



