

Klemme, iPo-Steckanschluss, Installationsklemme, L/L, 2,5mm², grau



Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Allgemeine technische Daten	
Isolierstoff	Thermoplast
Klemmen-Rastermaß	5,2 mm
Betriebsspannung Bemessungswert	400 V
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom Bemessungswert	24 A
Erscheinungsbild	
Farbe des Isolierkörpers	grau
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• erforderlich Abschlussplatte	Ja
• Prüftrenner	Nein
Anzahl	
Anzahl der Potenziale	2
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	
• minimal	0,14 mm²
• maximal	4 mm²
anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	
• minimal	1,5 mm²
• maximal	0,14 mm²
anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig	
• mit Aderendbearbeitung minimal	0,14 mm²
• mit Aderendbearbeitung maximal	2,5 mm²
• ohne Aderendbearbeitung minimal	0,14 mm²
• ohne Aderendbearbeitung maximal	4 mm²
Ausführung des Anschlusses	
• 1	sonstige
• 2	sonstige
Position der Anschlussklemme	oben
Mechanischer Aufbau	
Höhe bei niedrigstbauender Montageart	100,9 mm
Tiefe	48,7 mm
Länge	101 mm
Befestigungsart	sonstige
Material des Isolierkörpers	sonstige

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur während Betrieb

- minimal
- maximal

-60 °C

-105 °C

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

Sonstige

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

Umwelt

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH6001-4DF00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH6001-4DF00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH6001-4DF00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

27.09.2022 

