

SENTRON, Messgerät, 7KM PAC2200, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 65 A, Hutschienengerät, 3-phasig, M-Bus, Schein- / Wirk- / Blindenergie, eigenversorgt, Schraubanschluss



Ausführung		
Produkt-Markennamen	SENTRON	
Produkt-Bezeichnung	Energiezähler	
Produktqualität geeicht	Nein	
Art der Messwerterfassung Lastgang	Nein	
Art des Signals	S0	
Ausführung des Elektrizitätszählers	elektronisch	
Ausführung des Impulsausgangs	elektrisch	
Allgemeine technische Daten		
Form des Stromnetzwerks	Dreileiter/Vierleiter	
Versorgungsspannung		
Betriebsspannung		
• zwischen L und L minimal	3 V	
• zwischen L und L maximal	480 V	
• zwischen N und L minimal	3 V	
• zwischen N und L maximal	276 V	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP40	
Hauptstromkreis		
Betriebsfrequenz Bemessungswert		
• minimal	45 Hz	
• maximal	65 Hz	
Betriebsstrom Bemessungswert	65 A	
Eignung		
Eignung zur Verwendung	Bezug/Lieferung	
Produktfunktion		
Produktfunktion		
• Rücklaufsperr	Ja	
• Sperrcode	Ja	
Anzeige und Bedienung		
Ausführung der Anzeige	digital	
Anzahl		
Anzahl der darstellbaren Zeichen	12	
Mechanischer Aufbau		
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	6	
Befestigungsart	Hutschienengerät	
Nettogewicht	525 g	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige

**Umwelt**[Umweltbestätigung](#)**Weitere Informationen**

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KM2200-2EA40-1CA1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KM2200-2EA40-1CA1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=7KM2200-2EA40-1CA1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KM2200-2EA40-1CA1)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





letzte Änderung:

03.08.2022 

