



Dämmerungsschalter mit Lichtsensor 230 V, 50/60 Hz, 1TE, 100KLUX IP 30

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Dämmerungsschalter
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung Bemessungswert	230 V
Versorgungsspannungsfrequenz Bemessungswert	
• minimal	60 Hz
• maximal	50 Hz
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP30, IP40
Schutzart IP des Lichtsensors	IP55
Betriebsmittelschutzklasse des Lichtsensors	II
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Scheinleistung	
• bei Leuchtstofflampenlast parallel kompensiert	1 000 VA
• bei Leuchtstofflampenlast unkompensiert	2 000 VA
Schaltvermögen Strom	
• Nennwert	16 A
Schaltvermögen Wirkleistung bei Glühlampenlast	2 000 W
Einstellbare Parameter	
einstellbare Lichtempfindlichkeit	
• Anfangswert	2 lx
• Endwert	100 000 lx
Anschlüsse	
Leitungslänge für Lichtsensor maximal	50 m
Mechanischer Aufbau	
Höhe	90 mm
Breite	17,5 mm
Tiefe	70 mm
Einbautiefe	70 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	1
Befestigungsart	DIN-Schiene
Befestigungsart des Lichtsensors	Wandanbau
allgemeine Produktzulassung	
Konformitätserklärung	
Sonstige	

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7LQ2300>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7LQ2300>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7LQ2300

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

12.03.2021 

