




SIVACON, Dach, mit Lüftungsöffnungen, mit Lüftungsöffnungen, IP20, B: 1000 mm, T: 1000 mm, verzinkt

| Ausführung                               |                       |                     |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Produkt-Markenname                       | SIVACON               |                     |
| Produkt-Bezeichnung                      | Dachblech             |                     |
| Ausführung des Produkts                  | mit Lüftungsöffnungen |                     |
| Ausführung der Oberfläche                | verzinkt              |                     |
| Ausführung des Produkts EMV-Ausführung   | Nein                  |                     |
| Schutzart und Schutzklasse               |                       |                     |
| Schutzart IP                             | IP20                  |                     |
| Eignung                                  |                       |                     |
| Eignung zur Verwendung für Außengebrauch | Nein                  |                     |
| Produktdetails                           |                       |                     |
| Produktbestandteil                       |                       |                     |
| • Kabeleinführung                        | Nein                  |                     |
| • Lüftung                                | Ja                    |                     |
| Mechanischer Aufbau                      |                       |                     |
| Breite                                   | 1 000 mm              |                     |
| Tiefe                                    | 1 000 mm              |                     |
| Nettogewicht                             | 12,1 kg               |                     |
| Material                                 | Stahl                 |                     |
| allgemeine Produktzulassung              | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen |

[Bestätigungen](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Sonstige

[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).  
<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>  
Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.  
Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.  
Informationen zur Verpackung  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1000-2UD20-0A>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1000-2UD20-0A>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MF1000-2UD20-0A](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1000-2UD20-0A)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

06.05.2022 

