



SIVACON , Tür, rechts, belüftet, IP20, H: 2000 mm, B: 600 mm, RAL 7035, Schutzklasse1

| Ausführung                             |                       |                     |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Produkt-Markenname                     | SIVACON               |                     |
| Produkt-Bezeichnung                    | Tür                   |                     |
| Ausführung des Produkts                | mit Lüftungsöffnungen |                     |
| Ausführung der Oberfläche              | pulverbeschichtet     |                     |
| Ausführung des Produkts EMV-Ausführung | Nein                  |                     |
| Schutzart und Schutzklasse             |                       |                     |
| Schutzart IP                           | IP20                  |                     |
| Betriebsmittelschutzklasse             | Schutzklasse 1        |                     |
| Erscheinungsbild                       |                       |                     |
| RAL-Farbnummer                         | RAL 7035              |                     |
| Farbe                                  | lichtgrau             |                     |
| Produktdetails                         |                       |                     |
| Produktbestandteil                     |                       |                     |
| • Lüftung                              | Ja                    |                     |
| • Sichttür                             | Nein                  |                     |
| • Tür für Trennschalterverriegelung    | Nein                  |                     |
| Mechanischer Aufbau                    |                       |                     |
| Höhe                                   | 2 000 mm              |                     |
| Breite                                 | 600 mm                |                     |
| Anschlagrichtung der Tür               | rechts                |                     |
| Nettogewicht                           | 16 kg                 |                     |
| Material                               | Stahl                 |                     |
| allgemeine Produktzulassung            |                       | Prüfbescheinigungen |
| Konformitätserklärung                  |                       |                     |

[Bestätigungen](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

### Sonstige

[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

**Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.**

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

**Informationen zur Verpackung**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1060-2UT14-1BA2>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1060-2UT14-1BA2>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MF1060-2UT14-1BA2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1060-2UT14-1BA2)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

18.08.2022 

