



SIVACON , Türhälfte, links, Sichtfenster, IP55, H: 1800 mm, B: 800 mm, RAL 7035, Schutzklasse1

| Ausführung                             |                   |                     |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Produkt-Markenname                     | SIVACON           |                     |
| Produkt-Bezeichnung                    | Türhälfte         |                     |
| Ausführung des Produkts                | Sichtfenster      |                     |
| Ausführung der Oberfläche              | pulverbeschichtet |                     |
| Ausführung des Produkts EMV-Ausführung | Nein              |                     |
| Schutzart und Schutzklasse             |                   |                     |
| Schutzart IP                           | IP55              |                     |
| Betriebsmittelschutzklasse             | Schutzklasse 1    |                     |
| Erscheinungsbild                       |                   |                     |
| RAL-Farbnummer                         | RAL 7035          |                     |
| Farbe                                  | lichtgrau         |                     |
| Produktdetails                         |                   |                     |
| Produktbestandteil                     |                   |                     |
| • Lüftung                              | Nein              |                     |
| • Sichttür                             | Ja                |                     |
| • Tür für Trennschalterverriegelung    | Nein              |                     |
| Mechanischer Aufbau                    |                   |                     |
| Höhe                                   | 1 800 mm          |                     |
| Breite                                 | 800 mm            |                     |
| Anschlagrichtung der Tür               | links             |                     |
| Nettogewicht                           | 19 kg             |                     |
| Material                               | Stahl/Glas        |                     |
| allgemeine Produktzulassung            |                   | Prüfbescheinigungen |
| Konformitätserklärung                  |                   |                     |

[Bestätigungen](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Sonstige

[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

**Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.**

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

**Informationen zur Verpackung**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1880-2UT25-0BE2>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1880-2UT25-0BE2>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MF1880-2UT25-0BE2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1880-2UT25-0BE2)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

18.08.2022 

