

Zusatz-Kamera für ABUS Akku-Kamera Pro

Art.-Nr. PPIC91520



-
- Überwachungskamera mit Funk, Akku, Personenerkennung, Push-Nachricht bei Bewegungsalarm, Gegensprechfunktion, Farbbildern sogar nachts sowie kostenfreiem Zugriff per Handy- und Tablet-App App2Cam Plus
 - Für den Betrieb erforderlich: ABUS Akku-Kamera Pro mit Basisstation
 - Flexible Funk-Kamera für draußen & drinnen; wetterfest (Schutzart IP65); 120-Grad-Blickwinkel; nach Bedarf drinnen auf ein Regalbrett legen, draußen mit praktischer Kugelkopfhalterung
 - Schnell einsatzbereit durch einfache Inbetriebnahme (mit App-Assistent in wenigen Minuten); per App dauerhaft kostenfreier Zugriff auf Livestream, Speicher sowie alle Funktionen und persönlichen Einstellungen (Weißlicht-LED etc.)
 - Vollautomatisches Erkennen von Personen inkl. automatisch startender Aufnahme (ignoriert dann z. B. Zweige, Blätter, Tiere, Fahrzeuge); per App Push-Benachrichtigung und Gegensprechen
 - Privatzonen komplett ausblenden/schwärzen (z. B. öffentliche Grundstücke); Datenschutz-konformes Aufzeichnen (Audio aus; je nach Einsatz vor Ort Videodaten dauerhaft speichern bzw. nach 3, 7 oder 30 Tagen automatisch löschen)
 - Intelligentes Akku-Management; Akku-Laufzeit dadurch bis zu 6 Monate (bei rd. 4 Aufnahmen/ Zugriffen pro Tag; bei häufigerer/längerer Nutzung, Hitze/Frost oder größerer Entfernung zur Basisstation reduziert sich die Laufzeit)
 - 3-Megapixel-Auflösung; klare und detailreiche Nachtsicht in Farbe
 - Teil der ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatibel zur Funk-Alarmanlage Smartvest
-

Einfach. Vielseitig. Sicher

Zusatz-Kamera für ABUS Akku-Kamera Pro

Art.-Nr. PPIC91520

Diese Zusatz-Kamera ergänzt eine ABUS WLAN Akku-Kamera mit Basisstation. Insgesamt kannst du bis zu 4 Kameras pro Basisstation betreiben.

Videoüberwachung schnell und sauber installiert, super einfach in Betrieb zu nehmen: das bekommst du auch mit dieser smarten Zusatz-Kamera.

So einfach gehts: Verpackung öffnen, Kamera anschalten, QR-Code scannen – alles Weitere erklärt dir die App dann Schritt für Schritt. Anschließend lässt sich die Kamera dank großer Funk-Reichweite und dem praktischen Design flexibel platzieren – unabhängig eines Stromanschlusses.

Per App konfigurierst du im Handumdrehen deine persönlichen Einstellungen: Ganz nach Lage vor Ort blendest du private oder öffentliche Bereiche im Bild komplett aus. Auf Wunsch meldet dir die Kamera nur Personen per Push-Nachricht – und ignoriert somit z. B. Tiere, Fahrzeuge oder sich im Wind wiegende Blätter.

Die wetterfeste Kamera hält Regen, Schnee und starker Sonneneinstrahlung problemlos stand. Die integrierte Weißlicht-LED sorgt selbst bei Dunkelheit für klare Farbbilder. Ob drinnen oder draußen: So behältst du dein Zuhause und deine Liebsten im Blick, schreckst Eindringlinge ab. Praktisch: App und Kamera lassen sich wie eine Gegensprechanlage nutzen (Paketbote oder Freunde an der Haustür).

Beachte: Für den Betrieb ist die entsprechende Basisstation erforderlich. Mit einer Basisstation lassen sich bis zu 4 Akku-Kameras betreiben.

Tipp: Das separat erhältliche ABUS Solarpanel verlängert die Akku-Laufzeit und macht die Kamera bei guten Bedingungen sogar komplett autark.

Zusatz-Kamera für ABUS Akku-Kamera Pro

Art.-Nr. PPIC91520

Abmessungen	103 x 51 x 54 mm
Akku	Ja
Akku-Laufzeit	bis zu 6 Monate (abhängig von Bedingungen vor Ort)
Akkutyp	2 x 18650 Li-Ion Akku
Alarmierung	Push-Benachrichtigung
Anzahl Benutzer	3
Artikelprogramm	Comfort
Audio Bitrate	64kbps
Audio Kompression	g711
Audioausgang	Lautsprecher
Audioeingang	Mikrofon
Auflösungsmodi	VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Aufnahmemodi	PIR-Personenerkennung / PIR-Bewegungserkennung / Manuell
Bewegungserkennung	PIR-Personenerkennung / PIR-Bewegungserkennung
Bildaufnehmer	Sony IMX307
Brennweite	2,9 mm
DSP	Ingenic T30
Farbe	schwarz, weiß
Farbtemperatur	3000 K
Frequenzbereich	2,4 GHz

Funkreichweite	10-30 Meter, in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Helligkeit Weißlicht LED	28 lm
Horizontaler Blickwinkel	120 °
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lieferumfang 01 Beschreibung	Akku-Kamera Pro
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Antenne für Akku-Kamera Pro
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Wandhalterung
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Bohrschablone Kamera
Lieferumfang 04 Menge	1

Zusatz-Kamera für ABUS Akku-Kamera Pro

Art.-Nr. PPIC91520

Lieferumfang 05 Beschreibung	USB-A- auf USB-C-Kabel
Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 06 Menge	1
Lieferumfang 07 Beschreibung	Reset-Tool
Lieferumfang 07 Menge	1
Max. Auflösung @ Bildrate	3 MP @ 15fps
Max. Betriebstempera- tur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstempera- tur	-20 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	0,1
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Netzwerk-Protokolle	802.11 b/g/n
Netzwerkanschluss WLAN	Wi-Fi (2,4GHz)
PIR-Blickwinkel	112 °
PIR-Reichweite	8 m
Privatzonen	3
Schutzart IP	65

Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Steckertyp	USB-C
Tag-/Nachtumschal- tung	Auto
Technologie	Netzwerk
Verschlüsselung	WPA2
Vertikaler Blickwinkel	75 °
Video Content Analyse (VCA)	Personenerkennung
Videokomprimierung	H.264
Weißabgleich	AWB
Weißlicht LEDs	1 St.