

# VIDEO-INNENSTATION TOUCH

FÜR VISTUS UND VISTADOOR TÜRSPRECHANLAGEN

- 177 mm (7") kapazitiver Touch-Monitor mit digitalem Bildspeicher für bis zu 100 Fotos mit Datum und Uhrzeit
- Echtglas-Frontpanel mit Touch-Funktion für alle Bedienelemente
- Optische Anzeige für SPRECH- und TÜRÖFFNER-Sensor-Tasten
- IP & App für iOS und Android: Durch die Anbindung Ihres Smartphones können Sie von überall Ihre Besucher sehen, mit ihnen sprechen und sogar die Tür öffnen (sofern Türöffner vorhanden)
- Verbindung zum Router via WLAN
- 16 Klingeltöne: Verbesserter Klang und höhere Lautstärke (einstellbar)
- Alternativ individuelle Klingeltöne im mp3-Format via micro SD-Karte (nicht enthalten)
- Klingel-Lautstärke stufenlos einstellbar
- RUHE-Taster schaltet Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) – Glockensymbol blinkt rot zur Erinnerung
- MONITOR-Taster (stille Überwachung): Schaltet Kamera an der Außenstation EIN oder AUS
- Bis zu 3 Außenstationen und eine Zusatz-Kamera können von jeder Innenstation angesteuert werden
- Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit
- Einfache Aufputzmontage – Aufbauhöhe nur **19,5 mm** oder Unterputzmontage möglich – Aufbauhöhe dann nur noch **11 mm**
- Anschluss für Etagen Klingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür
- Integriertes Funkmodul zur Einbindung von Funk-Türglocken aus der Bell- oder FG-Serie sowie zur Ansteuerung eines CUVEO-Empfängers (z.B. Funk-Lichtschalter) von

IP + APP FÜR  
IOS UND ANDROID

ECHTGLAS-FRONT MIT  
TOUCH-FUNKTION

BILDSPEICHER-FUNKTION


MP3-FUNKTION  
FÜR INDIVIDUELLE  
KLINGELTÖNE

GERINGE AUFBAUHÖHE  
19,5 mm AUFPUTZ  
11 mm UNTERPUTZ

INTEGRIERTES  
FUNKMODUL FÜR  
FUNK-TÜRGLOCKEN

**VISTUS**  
DOOR COMMUNICATION

**VISTA  
DOOR**  
SYSTEM



auch in der Farbe  
schwarz erhältlich

Individuelle  
Klingeltöne  
möglich

**WLAN**

**TOUCH**

**KLINGELTÖNE**

**SPEICHER**

**FUNK-GONG**

**QUICK-SNAP**

## BENÖTIGTES ZUBEHÖR

- 1x System-Netzteil: min 15V DC/1A z.B. DT-2000 oder ST-1000
- 1x microSD-Karte (optional für eigene Klingeltöne)
- 4-adriges Kabel (min. 0,75mm<sup>2</sup>)
- Kabellänge max. 100 Meter

## ERWEITERBAR

Kompatibel mit allen Komponenten aus den m-e Türsprechanlagen Serien Vistus und Vistadoor.

**VISTUS**  
DOOR COMMUNICATION

**VISTA  
DOOR**  
SYSTEM

## ➤ VDV-1107 IP

### VIDEO INNENSTATION

MODELL	VDV-1107 IP - W • Art-Nr: 41280	VDV-1107 IP - S • Art-Nr: 41281
LIEFERUMFANG	1x Innenstation mit 7" (177mm) Touch-Monitor (Auflösung: 1064 x 600 Pixel)	
GERÄTE (B x H x T)	220 x 220 x 19,5 mm • Kunststoffgehäuse mit Echtglasfront • Touchfunktion + Sensortouch-Taster	
VERPACKUNG	285 x 270 x 45 mm (B x H x T) • 0,9 kg	
VE	10 Stück • 300 x 295 x 480 mm (B x H x T) • 10,7 kg	
STROMVERSORGUNG	Netzteil 15V DC/1A • ca. 1 Watt (Standby-Betrieb)	
ZUSATZ-INFO	Min. 4 Adern (0,75mm <sup>2</sup> ) • Max. Kabellänge: 100 Meter • Temperaturbereich: 0°C bis +50°C	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109171040 weiss	4250109171057 schwarz

# VIDEO-INNENSTATION TOUCH IP

FÜR VISTUS UND VISTADOOR TÜRSPRECHANLAGEN



### Einbindung Ihres Smartphones

Egal, wo Sie gerade sind - durch die Anbindung Ihres Smartphones können Sie von überall Ihre Besucher sehen, mit ihnen sprechen und sogar die Tür öffnen



Ihr Smartphone\* als Innenstation



### 7" TOUCH-MONITOR

- 2mm Echtglas
- Auflösung 1064 x 600 Pixel
- Digitaler Bildspeicher für 100 Fotos
- Individuelle Einstellmöglichkeiten über Onscreen Menü

**LICHT-TASTE** Schaltet über integriertes Funkmodul z. B. Außenbeleuchtung ein (CUVEO Serie von m-e)



**INTEGRIERTES FUNKMODUL** zur Einbindung von Funk-Türglocken aus dem Bell-System und der FG-Serie von m-e

**ALARM-TASTE** aktiviert einen lauten Alarmton an der Außenstation

Aufputzmontage – Einfach vereinfacht...



Rückgehäuse anbringen und Verdrahtung vornehmen



Abdeckung einclippen



zum Schluss Monitoreinheit über magnetische Quick-Snap Arretierung fixieren... fertig!

**TÜRÖFFNER-TASTE** Sensortouch

**SPRECH-TASTE** Sensortouch

**LAUTSTÄRKE** auch während des Gesprächs einstellbar

Individuelle Klingeltöne möglich

**KAMERA-SCHNAPPSCHUSS** bei aktivem Monitorbild möglich

**MUTE-TASTE** Mikrophon abschaltbar, z.B. bei internen Rückfragen



### \* SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Mobile Endgeräte:  
 Apple: Ab iOS 9 für Apple iPhone und Apple iPad  
 Android: Ab 4.3 für Smartphones und Tablets  
 Internet: Minimum 1Mbit up/down  
 Steuerung über VISTASMART2 App für iOS, Android

ERWEITERBAR MIT

