

Arenti OUTDOOR1 2K 4 MP WLAN-Überwachungskamera mit Nachtsicht in Farbe

EAN: 6972055686383

Die Arenti OUTDOOR1 WLAN-Außenkamera ist eine zuverlässige Lösung für die Überwachung und Sicherung Ihres Objekts. Diese Kamera bietet eine Vielzahl von leistungsstarken Funktionen, die Ihnen helfen, Ihr Haus oder Ihr Geschäft zu schützen und den Überblick zu behalten.

Die Kamera zeichnet hochauflösende Aufnahmen in beeindruckender 2K-Auflösung mit einer maximalen Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln auf. Dadurch erhalten Sie gestochen scharfe Bilder und verpassen keine wichtigen Details. Mit einer Bildrate von bis zu 20 Bildern pro Sekunde erleben Sie eine flüssige und klare Videowiedergabe.

Die Einbindung der Kamera in Ihr kabelloses Heimnetzwerk erfolgt mühelos über WLAN. Sie unterstützt sowohl das 2,4 GHz- als auch das 5 GHz-Frequenzband und entspricht dem IEEE 802.11 b/g/n/ac-Standard. Dadurch können Sie die Kamera flexibel und bequem in Ihr bestehendes Netzwerk integrieren.

Die Arenti OUTDOOR1 Kamera bietet Ihnen verschiedene Speicheroptionen. Sie können die Aufnahmen direkt auf einer optionalen microSD-Speicherkarte mit einer Kapazität von bis zu 256 GB speichern. Alternativ steht Ihnen die kostenpflichtige Speicherung auf Arenti Cloud Storage (AWS - Amazon Cloud) zur Verfügung. So haben Sie die Möglichkeit, die Aufnahmen jederzeit bequem abzurufen und auszuwerten.

Mit ihrem 4 MP Farb-CMOS-Sensor (1/3") und einem 2,8 mm-Fixfokus-Objektiv (F1.6) erfasst die Kamera Bilder von hoher Qualität. Sie bietet eine breite Erfassungsfläche mit einem Erfassungsbereich von 110° und einer Reichweite von bis zu 15 Metern. Dadurch erkennt der integrierte PIR-Bewegungssensor zuverlässig Bewegungen und sendet Ihnen sofort eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone.

Die Arenti OUTDOOR1 Kamera verfügt über eine beeindruckende Nachtsichtfunktion. Sie ist mit einem IR-Scheinwerfer ausgestattet, der eine Nachtsicht-Reichweite von bis zu 10 Metern ermöglicht. So erhalten Sie klare Aufnahmen auch bei Dunkelheit. Zusätzlich können Sie die Nachtsichtfunktion in Farbe aktivieren, indem Sie die integrierte LED-Leuchte (3000 K) nutzen.

Die Konfiguration und Steuerung der Kamera erfolgt über die kostenlose App, die für iOS und Android verfügbar ist. Sie können die Kamera bequem von Ihrem Smartphone oder Tablet bedienen, Live-Bilder ansehen und aufgezeichnetes Material abrufen. Wenn eine Bewegung erkannt wird, erhalten Sie sofort eine Push-Benachrichtigung auf Ihr Smartphone, sodass Sie schnell auf Ereignisse reagieren können.

Eine weitere praktische Funktion der Arenti OUTDOOR1 Kamera ist die integrierte Gegensprechfunktion. Sie verfügt über ein Mikrofon und einen Lautsprecher, sodass Sie in Echtzeit mit Besuchern oder Personen vor der Kamera kommunizieren können. Dies ist besonders nützlich, um beispielsweise mit Paketboten Anweisungen für die Paketablage auszutauschen, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

Um die Sicherheit Ihres Grundstücks weiter zu erhöhen, verfügt die Kamera über einen LED-Blitz zur aktiven Gefahrenabwehr bei menschlicher KI-Bewegungserkennung. Dadurch können Sie potenzielle Eindringlinge abschrecken und unerwünschte Aktivitäten verhindern.

Die Arenti OUTDOOR1 Kamera bietet Ihnen die Möglichkeit, die Überwachungsbereiche individuell über die App einzustellen. Sie können bestimmte Bereiche auswählen, die überwacht werden sollen, und andere Bereiche ausblenden. Dadurch haben Sie die volle Kontrolle darüber, welche Bereiche im Fokus stehen.



Die Kamera unterstützt verschiedene Protokolle wie TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS und RTSP. Die Video-Kompression erfolgt mit H.265, was eine effiziente Nutzung des Speicherplatzes ermöglicht. Zudem ist die Übertragung der Daten verschlüsselt (SSL) und bietet zusätzliche Sicherheit mit der AES-128-Verschlüsselung.

Die Arenti OUTDOOR1 Kamera ist kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant. Sie können die Kamera problemlos in Ihr Smart Home-System integrieren und per Sprachbefehl steuern. Dies bietet Ihnen zusätzlichen Komfort und Flexibilität bei der Verwendung der Kamera.

Das robuste Aluminiumgehäuse und die IP65-Schutzart machen die Kamera besonders langlebig und wetterbeständig. Sie kann Temperaturen von -20 °C bis +50 °C standhalten und ist somit für den Einsatz im Freien geeignet.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass für eine zuverlässige Funktion der WLAN-Außen-Überwachungskamera eine stabile WLAN-Verbindung erforderlich ist. Stellen Sie sicher, dass der Anbringungsort über eine entsprechende WLAN-Verfügbarkeit verfügt. Während der Installation müssen Ihr Smartphone oder Tablet mit demselben WLAN (2,4 & 5 GHz) verbunden sein wie die Kamera.

Hauptmerkmale

- Hochauflösende 2K-Aufnahmen, 4 MP (max. 2560 x 1440 Pixel)
- Einfache Einbindung ins kabellose Heimnetzwerk über WLAN (2,4 und 5 GHz)
- Direkte Speicherung von Aufnahmen auf einer optionalen microSD-Speicherkarte (max. 256 GB) oder kostenpflichtige Speicherung in der Arenti Cloud (AWS - Amazon Cloud) möglich
- Integrierter PIR-Bewegungssensor mit einem Erfassungsbereich von 110° und einer Reichweite von bis zu 15 m.
- IR-Scheinwerfer mit einer Nachtsicht-Reichweite von bis zu 10 m oder Nachtsicht in Farbe mit integrierter 3000 K LED-Leuchte
- Kostenlose App (iOS und Android) für bequeme Konfiguration und Live-Fernzugriff
- Push-Benachrichtigungen auf das Smartphone bei Bewegungserfassung
- Fernsteuerung von Echtzeitaufnahmen
- Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
- Aktive Verteidigung mit Stroboskoplicht zur Abschreckung von Eindringlingen
- Intelligente Erkennung von menschlichen Bewegungen für Benachrichtigungen bei Aktivitäten
- Einstellbare Überwachungsbereiche über die App
- Unterstützte Protokolle: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTSP.
- H.265 Video-Kompression
- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant.
- Robustes Aluminiumgehäuse und Wandhalterung.

Lieferumfang

- Arenti OUTDOOR1 Überwachungskamera
- Netzadapter
- Schraubenpaket
- Benutzerhandbuch
- Warnaufkleber

Technische Daten

Modell	Arenti OUTDOOR1
Auflösung	2K (max. 2560 x 1440 Pixel) 4 MP
Bildrate	Bis zu 20 fps
Video-Kompression	H.265
Speicherung	MicroSD-Speicherkarte (max. 256 GB, optional), Arenti Cloud Storage (AWS - Amazon Cloud)
Bildsensor	4 MP Farb-CMOS (1/3")
Objektiv	2,8 mm, mit festem Fokus (F1.6)
Audio	Zwei-Wege-Audio
Bewegungssensor	PIR-Bewegungssensor mit 110° Erfassungsbereich bis zu 15 m Reichweite
Nachtsicht	IR-Scheinwerfer (bis zu 10 m Reichweite) Nachtsicht in Farbe mit integrierter LED-Leuchte (3000 K)
Mobile App	Kostenlose App für iOS und Android
Push-Benachrichtigung	Ja
Gegensprechfunktion	Ja
Aktive Gefahrenabwehr	LED-Blitz (bei menschlicher KI-Bewegungserkennung)
Überwachungsbereiche einstellbar	Ja
WLAN-Standard	IEEE802.11b/g/n/ac
WLAN-Verschlüsselung	WPA-PSK/WPA2-PSK
Frequenz	2,4 GHz / 5 GHz
Unterstützte Protokolle	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTSP
Video-Kompression	H.265
Verschlüsselung	SSL, AES-128
Kompatibilität	Amazon Alexa, Google Assistant
Gehäusematerial	Robustes Aluminiumgehäuse
Schutzart	IP65
Temperatureinsatzbereich	-20 °C bis +50 °C
Stromversorgung	Netzteil (12 V DC, 1 A)
Stromverbrauch	Max. 5,5 W
Stand-by Verbrauch	0,1 W
Abmessungen (Ø x L)	65 x 146 mm
Gewicht	270 g