



# Einhell

## EXPERT

### POWER X-CHANGE

Akku-Astkettsäge

**GE-PS 18/15 Li BL-Solo**

**Art.-Nr.: 4600040**

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825671612

Die Einhell Akku-Astkettsäge GE-PS 18/15 Li BL-Solo eignet sich dank 12,5 cm Schnittlänge optimal für Rück- und Formschnitte von Bäumen und Sträuchern sowie zum Zerkleinern von Grünschnitt und Schneiden von kleinen Kanthölzern. Sie ist mit allen Power X-Change Akkus und Ladegeräten kombinierbar. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Das Schwert und die Kette sind werkzeuglos wechselbar. Im Lieferumfang enthalten ist eine Schwertabdeckung, eine Dosierhilfe zur Ölung und ein Innensechskantschlüssel zum Nachspannen der Kette. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Perfekt für Rück- und Formschnitte von Bäumen und Sträuchern
- Zum Zerkleinern von Grünschnitt und Schneiden von Kantholz
- Geringe Vibrationen dank hocheffizientem Motor
- Einfache Wartung dank werkzeuglosem Schwert- und Kettenwechsel
- Hochwertiges Schwert- und Ketten-Set für hohe Schnittleistung
- Sichere Anwendung dank Handschutz und klappbarer Kettenabdeckung
- Ablagefläche mit Softgrip für beidhändige, sichere Nutzung
- Schlankes und leichtes Design für ergonomisches Arbeiten
- Schwertabdeckung zur sicheren Lagerung
- Inkl. Dosierhilfe zum Beölen der Kette
- Inkl. Innensechskantschlüssel am Gerät zum Nachspannen der Kette
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)





## Technische Daten

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| - Volt                  | 18 V    |
| - Kettengeschwindigkeit | 4.8 m/s |
| - Schwertlänge          | 158 mm  |
| - Schnittlänge          | 125 mm  |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 1.115              |
| - Bruttogewicht (kg)              | 1.865              |
| - Maße Einzelverpackung           | 460 x 110 x 155 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 8 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 10 kg              |
| - Maße Exportkarton               | 470 x 460 x 320 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 3360   6720   7680 |



## Als Sonderzubehör erhältlich



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



Ersatzkette 15cm 1,0 28T 7,62  
Kettensägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4500174  
EAN-Code: 4006825673647  
Einhell Accessory



Ersatzschwert 15cm 1,0  
Kettensägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4500163  
EAN-Code: 4006825672503  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten



Sägen<sup>1</sup>  
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Akku Kapazität	Sägen <sup>1</sup> (Stück)
1.5 Ah	95
2.0 Ah	127
2.5 Ah	158
3.0 Ah	190
4.0 Ah	254
5.2 Ah	329
6.0 Ah	380
8.0 Ah	506

Testaufbau:

1) Weichholz - rundes Weichholz (Ø 50 mm)