



BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER



UP TO
50%[™]
LONGER
LIFE*

50% LÄNGERE LEBENSDAUER*

Patentierte Zahnformen für ein optimierter Materialabtrag und effiziente Schnittleistung bei erhöhter Lebensdauer

AGGRESSIVE ZAHNGEOMETRIE

Aggressive Zahngeometrie für extrem schnelle Schnitte in unterschiedliche Materialien wie Holz, Holz mit Nägeln oder Metall

LANGLEBIGES BLATT-DESIGN

Bi-Metall Konstruktion für erhöhte Verschleißfestigkeit und Stabilität

Bis zu **50% LÄNGERE LEBENSDAUER***

*Durchschnittliche Leistung DEWALT Sägeblätter im Vergleich zu vorherigem DEWALT Sortiment

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Inhalt
DT90380-QZ	Säbelsägeblatt BIM Holz/für nageldurchsetztes Holz (Demolition)	152mm	6TPI	5 Stück
DT90381-QZ	Säbelsägeblatt BIM Holz/für nageldurchsetztes Holz (Demolition)	228mm	6TPI	5 Stück
DT90382-QZ	Säbelsägeblatt BIM Holz/für nageldurchsetztes Holz (Demolition)	304mm	6TPI	5 Stück
DT2359-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Holz	152	6 TPI	5 Stück
DT2344-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Holz	152	7 TPI	5 Stück
DT2320-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Holz	228	6 TPI	100 Stück
DT2349-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Holz	228	6 TPI	5 Stück
DT2350-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Holz	305	6 TPI	5 Stück
DT90384-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1,, Heavy Duty für Metall	152mm	10TPI	5 Stück
DT90385-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1,, Heavy Duty für Metall	152mm	14TPI	5 Stück
DT2404-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1,, Heavy Duty für Metall	152mm	18TPI	5 Stück
DT90386-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1,, Heavy Duty für Metall	228mm	10TPI	5 Stück
DT90387-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1,, Heavy Duty für Metall	228mm	14TPI	5 Stück
DT90388-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1,, Heavy Duty für Metall	228mm	18TPI	5 Stück
DT90389-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1,, Heavy Duty für Metall	304mm	10TPI	5 Stück
DT90390-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1,, Heavy Duty für Metall	304mm	14TPI	5 Stück
DT90391-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1,, Heavy Duty für Metall	304mm	18TPI	5 Stück
DT2361-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Metall	152mm	14TPI	5 Stück
DT2384-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Metall	152mm	18TPI	5 Stück
DT2385-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Metall	152mm	23TPI	5 Stück
DT2323-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Metall	203mm	14TPI	100 Stück
DT2353-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Metall	203mm	14TPI	5 Stück
DT2354-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Metall	203mm	18TPI	5 Stück

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Inhalt
DT2348-QZ	Säbelsägeblatt BIM Universal	152mm	10-14TPI	5 Stück
DT2345-QZ	Säbelsägeblatt BIM Universal	152mm	10TPI	5 Stück
DT2387-QZ	Säbelsägeblatt BIM Universal	203mm	10-14TPI	5 Stück
DT2490-QZ	Säbelsägeblatt BIM Universal	203mm	5-10TPI	25 Stück
DT2406-QZ	Säbelsägeblatt BIM Universal	203mm	5-10TPI	5 Stück
DT2355-QZ	Säbelsägeblatt BIM Universal	305mm	10-14TPI	5 Stück
DT90383-QZ	Säbelsägeblatt BIM Universal	203mm	10TPI	5 Stück
DT2356-QZ	Spezial-Säbelsägeblatt BIM für Gipskarton 152mm	152	14	5 Stück
Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Inhalt
DT2445-QZ	Säbelsägeblätter BIM, Set 12-tlg.:			
	DT2345-QZ Säbelsägeblatt BIM Universal	152	10 TPI	1 Stück
	DT2349-QZ Säbelsägeblatt BIM für Holz	228	6 TPI	3 Stück
	DT2359-QZ Säbelsägeblatt BIM für Holz	152	6 TPI	2 Stück
	DT2353-QZ Säbelsägeblatt BIM für Metall	203	14 TPI	3 Stück
	DT2361-QZ Säbelsägeblatt BIM für Metall	152	14 TPI	3 Stück
DT2444-QZ	Säbelsägeblätter BIM, Set 6-tlg.:			
	DT2345-QZ Säbelsägeblatt BIM Universal	152	10 TPI	2 Stück
	DT2349-QZ Säbelsägeblatt BIM für Holz	228	6 TPI	2 Stück
	DT2353-QZ Säbelsägeblatt BIM für Metall	203	14 TPI	2 Stück
DT2442-QZ	Säbelsägeblätter BIM, Set 8-tlg.:			
	DT2301-QZ Säbelsägeblatt BIM DEMOLITION Multi-Material	152	10 TPI	4 Stück
	DT2349-QZ Säbelsägeblatt BIM für Holz	228	6 TPI	2 Stück
	DT2353-QZ Säbelsägeblatt BIM für Metall	203	14 TPI	2 Stück