

# DEWALT®

## BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER



UP TO  
**50%<sup>™</sup>**  
LONGER  
LIFE\*

### 50% LÄNGERE LEBENSDAUER\*

Patentierte Zahnformen für ein optimierter Materialabtrag und effiziente Schnittleistung bei erhöhter Lebensdauer

### AGGRESSIVE ZAHNGEOMETRIE

Aggressive Zahngeometrie für extrem schnelle Schnitte in unterschiedliche Materialien wie Holz, Holz mit Nägeln oder Metall

### LANGLEBIGES BLATT-DESIGN

Bi-Metall Konstruktion für erhöhte Verschleißfestigkeit und Stabilität

Bis zu **50% LÄNGERE LEBENSDAUER\***

\*Durchschnittliche Leistung DEWALT Sägeblätter im Vergleich zu vorherigem DEWALT Sortiment

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Inhalt
DT90380-QZ	Säbelsägeblatt BIM Holz/für nageldurchsetztes Holz (Demolition)	152mm	6TPI	5 Stück
DT90381-QZ	Säbelsägeblatt BIM Holz/für nageldurchsetztes Holz (Demolition)	228mm	6TPI	5 Stück
DT90382-QZ	Säbelsägeblatt BIM Holz/für nageldurchsetztes Holz (Demolition)	304mm	6TPI	5 Stück
DT2359-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Holz	152	6 TPI	5 Stück
DT2344-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Holz	152	7 TPI	5 Stück
DT2320-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Holz	228	6 TPI	100 Stück
DT2349-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Holz	228	6 TPI	5 Stück
DT2350-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Holz	305	6 TPI	5 Stück
DT90384-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1,, Heavy Duty für Metall	152mm	10TPI	5 Stück
DT90385-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1,, Heavy Duty für Metall	152mm	14TPI	5 Stück
DT2404-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1,, Heavy Duty für Metall	152mm	18TPI	5 Stück
DT90386-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1,, Heavy Duty für Metall	228mm	10TPI	5 Stück
DT90387-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1,, Heavy Duty für Metall	228mm	14TPI	5 Stück
DT90388-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1,, Heavy Duty für Metall	228mm	18TPI	5 Stück
DT90389-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1,, Heavy Duty für Metall	304mm	10TPI	5 Stück
DT90390-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1,, Heavy Duty für Metall	304mm	14TPI	5 Stück
DT90391-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1,, Heavy Duty für Metall	304mm	18TPI	5 Stück
DT2361-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Metall	152mm	14TPI	5 Stück
DT2384-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Metall	152mm	18TPI	5 Stück
DT2385-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Metall	152mm	23TPI	5 Stück
DT2323-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Metall	203mm	14TPI	100 Stück
DT2353-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Metall	203mm	14TPI	5 Stück
DT2354-QZ	Säbelsägeblatt BIM für Metall	203mm	18TPI	5 Stück

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Inhalt
DT2348-QZ	Säbelsägeblatt BIM Universal	152mm	10-14TPI	5 Stück
DT2345-QZ	Säbelsägeblatt BIM Universal	152mm	10TPI	5 Stück
DT2387-QZ	Säbelsägeblatt BIM Universal	203mm	10-14TPI	5 Stück
DT2490-QZ	Säbelsägeblatt BIM Universal	203mm	5-10TPI	25 Stück
DT2406-QZ	Säbelsägeblatt BIM Universal	203mm	5-10TPI	5 Stück
DT2355-QZ	Säbelsägeblatt BIM Universal	305mm	10-14TPI	5 Stück
DT90383-QZ	Säbelsägeblatt BIM Universal	203mm	10TPI	5 Stück
DT2356-QZ	Spezial-Säbelsägeblatt BIM für Gipskarton 152mm	152	14	5 Stück
Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Inhalt
DT2445-QZ	Säbelsägeblätter BIM, Set 12-tlg.: DT2345-QZ Säbelsägeblatt BIM Universal DT2349-QZ Säbelsägeblatt BIM für Holz DT2359-QZ Säbelsägeblatt BIM für Holz DT2353-QZ Säbelsägeblatt BIM für Metall DT2361-QZ Säbelsägeblatt BIM für Metall	152 228 152 203 152	10 TPI 6 TPI 6 TPI 14 TPI 14 TPI	1 Stück 3 Stück 2 Stück 3 Stück 3 Stück
DT2444-QZ	Säbelsägeblätter BIM, Set 6-tlg.: DT2345-QZ Säbelsägeblatt BIM Universal DT2349-QZ Säbelsägeblatt BIM für Holz DT2353-QZ Säbelsägeblatt BIM für Metall	152 228 203	10 TPI 6 TPI 14 TPI	2 Stück 2 Stück 2 Stück
DT2442-QZ	Säbelsägeblätter BIM, Set 8-tlg.: DT2301-QZ Säbelsägeblatt BIM DEMOLITION Multi-Material DT2349-QZ Säbelsägeblatt BIM für Holz DT2353-QZ Säbelsägeblatt BIM für Metall	152 228 203	10 TPI 6 TPI 14 TPI	4 Stück 2 Stück 2 Stück