


High Performance Trenn- und Schruppscheiben

DEWALT Trenn- und Schruppscheiben sind je nach Scheibe für das Trennen von Edelstahl, Eisen- und anderen Metallen sowie allgemeine Metallschleifarbeiten einschließlich Schweißnaht- und Oberflächen Vor- und Nachbearbeitung geeignet

Aluminiumoxid-Rezeptur in Profi-Qualität für lange Haltbarkeit, anspruchsvolle Trennarbeiten und lange Lebensdauer

für den Einsatz mit Kabel- und Akku-Winkelschleifern geeignet



Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Code	Typ	VE
DWA8062SIA-AE	Trennscheibe 115x1,2x22,23 mm Inox	5035048501627	41 (flach)	25 Stück
DWA8434IA-AE	Trennscheibe 115x3x22,23 mm Metall	5035048501665	42 (gekröpft)	25 Stück
DWA8434SIA-AE	Trennscheibe 115x3x22,23 mm Inox	5035048501634	42 (gekröpft)	25 Stück
DWA4515IA-AE	Schruppscheibe 115x4x22,23 mm Metall	5035048492048	42 (gekröpft)	25 Stück
DWA4514IA-AE	Schruppscheibe 115x6x22,23 mm Metall	5035048501672	42 (gekröpft)	25 Stück
DWA4514SIA-AE	Schruppscheibe 115x6x22,23 mm Inox	5035048501641	42 (gekröpft)	25 Stück
DT42340Z-QZ	Trennscheibe 125x1,2x22,23 mm Inox	5035048537992	41 (flach)	25 Stück
DWA4522IA-AE	Trennscheibe 125x3x22,23 mm Metall	5035048501740	42 (gekröpft)	25 Stück
DWA4522SIA-AE	Trennscheibe 125x3x22,23 mm Inox	5035048501719	42 (gekröpft)	25 Stück
DW4543AIA-AE	Schruppscheibe 125x6x22,23 mm Metall	5035048501764	42 (gekröpft)	10 Stück
DW4543SIA-AE	Schruppscheibe 125x6x22,23 mm Inox	5035048501726	42 (gekröpft)	10 Stück
DWA4524IA-AE	Trennscheibe 180x3x22,23 mm Metall	5035048501887	42 (gekröpft)	10 Stück
DWA4524SIA-AE	Trennscheibe 180x3x22,23 mm Inox	5035048501856	42 (gekröpft)	10 Stück
DW4547AIA-AE	Schruppscheibe 180x6x22,23 mm Metall	5035048501894	42 (gekröpft)	10 Stück
DW4547SIA-AE	Schruppscheibe 180x6x22,23 mm Inox	5035048501863	42 (gekröpft)	10 Stück
DWA4525IA-AE	Trennscheibe 230x3x22,23 mm Metall	5035048501955	42 (gekröpft)	10 Stück
DWA4525SIA-AE	Trennscheibe 230x3x22,23 mm Inox	5035048501924	42 (gekröpft)	10 Stück
DW4549AIA-AE	Schruppscheibe 230x6x22,23 mm Metall	5035048501962	42 (gekröpft)	10 Stück
DWA4549SIA-AE	Schruppscheibe 230x6x22,23 mm Inox	5035048501931	42 (gekröpft)	10 Stück
DWA8011RIA-AE	Trennscheibe 355x3x25,4 mm Metall	5035048502037	41 (flach)	10 Stück
DWA8012RIA-AE	Trennscheibe 400x3x25,4 mm Metall	5035048502068	41 (flach)	10 Stück