



DCD 805 E2T-QW

18 Volt / 1,7 Ah Akku-Schlagbohrschrauber mit Pouch-Akku-Technologie

- Neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Bohrleistung bei gleichzeitig kompakteren Abmessungen gegenüber vergleichbarem Vorgängermodell
- Lange Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung
- Ausbalancierte Bauweise, mit nur 17,7 cm Gesamtlänge äußerst kompakt sowie ergonomisch gummiertes Gehäuse für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
- Innovative dreistufige sowie im Leuchtwinkel stufenlos verstellbare LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
- Praxisorientierte Ausstattung wie robuster Metall-Gürtelhaken und magnetischer Bithalter
- Serienmäßige Powerstack-Akkus mit zusätzlichen Vorteilen:
 - Sehr kompakte Abmessungen und geringeres Gewicht durch den Einsatz innovativer Pouch-Akku-Technologie
 - Geringeren Innenwiderstände der Zellen ermöglichen effizienteren Stromfluss und damit bei bestimmten Anwendungen eine deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine
 - Längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch bessere Möglichkeit der Wärmeableitung infolge der großflächigen, ebenen Außenform der Zellen
 - Universell kompatibel mit allen 18 Volt XR-Maschinen und -Ladegeräten
- Schrauber auch einsetzbar mit allen 18 Volt XR oder XR Flexvolt Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang

- 2x 18 Volt / 1,7 Ah XR-Akkus (DCBP034-XJ)
- System-Schnellladegerät
- Metall-Gürtelhaken
- Magnetischer Bithalter
- T STAK-Box

Akku	18 Volt / 1,7 Ah mit Pouch-Technologie
Akku-Technologie	Alle 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 11.050 / 34.000 min ⁻¹
max. Drehmoment (h/w)	90 / 27 Nm
max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	55 / 13 / 13 mm

Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,6 kg
Schalldruckpegel (LPA)	90 db(A)
Schalleistungspegel (LWA)	101 db(A)
K-Wert (Schalldruck)	5,0 db(A)
Vibrationen (bei Bohren in Metall)	< 2,5 m/s ²
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s ²
EAN-code	5035048788271