

MobileGlue 5011

ohne Akku und Ladegerät
 EAN 4007841 084684
 Art.-Nr. 084684



Serie 5

ø 11 mm


Klebesticks

20 g/min

Fördermenge



2 Stufen 130°C / 200°C



austauschbare Düse



punktgenaues Arbeiten



Quick Start 2min



Akku-Laufzeit



Eco-Mode (automatisches Abschalten)



no memory effect

Funktionsbeschreibung

Professionelles, kabelloses und kraftvolles Kleben bis zu 90 Minuten. Die MG 5011 mit 18V CAS Akku-System verfügt über 2 Temperaturstufen 130°C/200°C und einer extra hohen Fördermenge von 20g/min.

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Temperatur | 130 – 200 °C |
| Aufheizzeit | 1,5 min |
| Förderleistung | 20 gr/min |
| Max. Stickdurchmesser | 11 mm |
| Temperaturanzeige | LED-Segmentanzeige |
| Funktion, Aufhängmöglichkeit | Nein |
| Softgrip | Ja |
| Ruhemodus | Nein |
| Düse wechselbar | Ja |
| Hubverstellung | Nein |
| Temperatur, einstellbar | Ja |
| Temperaturgenauigkeit +/- | 5 °C |
| Heizelement | PTC Heizung |
| Spannungsbereich (min) | 18 V |

| | |
|----------------------------|--|
| Akku-Laufzeit | bis zu 90 Minuten |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Akku-Typ | Li-ion |
| Wiederanlaufschutz | Nein |
| Versorgungsspannung Detail | Lithium-Ionen-Akku |
| Verwendbar für | Folie, Glas, Holz, Keramik, Leder, Metall, Papier, Pappe / Kartonagen, Planen, Plexiglas®, Styropor, Textilien |
| Aufschmelztemperatur | 130 – 200 °C |
| Abmessungen (L x B x H) | 256 x 78 x 188 mm |
| Variante | ohne Akku und Ladegerät |
| VPE1, Nettogewicht | 0,375 kg |
| Herstellergarantie | 1 Jahr |
| VPE1, EAN | 4007841084684 |
| Lieferumfang | inkl. 3 Klebesticks |

Akku-Heißklebepistole - Professional Line

MobileGlue 5011

ohne Akku und Ladegerät
EAN 4007841 084684
Art.-Nr. 084684



Zubehör

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| EAN 4007841 050092 | Klebesticks Ø 11 mm Universal |
| EAN 4007841 052416 | Klebesticks Ø 11 mm Acrylate |
| EAN 4007841 052430 | Klebesticks Ø 11 mm Fast |
| EAN 4007841 052423 | Klebesticks Ø 11 mm Flex |
| EAN 4007841 052409 | Klebesticks Ø 11 mm Low Melt |