



2985-SX Geldzählmaschine

Zählt und sortiert ihre Banknoten schnell und fehlerfrei

Verarbeiten Sie große Mengen an Banknoten mit vollständiger Sicherheit und Leichtigkeit. Der Safescan 2985-SX zählt und sortiert gemischte Banknoten schnell und überprüft sie anhand von bis zu sieben Sicherheitsmerkmalen. Der 2985-SX hat ein 2 Ablagen-System mit einem separaten Rückweisungsfach, das kontinuierliches Zählen ermöglicht. Perfekt, wenn Sie schnell große Bargeldbestände verarbeiten müssen. Dank seines intelligenten Designs, des hochauflösenden Touchscreens und der intelligenten Benutzeroberfläche in Ihrer Landessprache wird das Zählen, Sortieren und Verarbeiten Ihres Bargelds einfacher, schneller und präziser als je zuvor.


- Zählt den Wert und sortiert gemischte Banknoten für alle vorinstallierten Währungen
- Zählt sortierte Banknoten aller anderen Währungen
- Zählt bis zu 1.200 Banknoten pro Minute
- Zählt mit dem Multi-Mix-Modus bis zu drei Währungen gleichzeitig
- Überprüft Banknoten anhand von bis zu sieben Sicherheitsmerkmalen
- 100% bewährte Banknotenüberprüfung durch Zentralbanken
- Sortiert Banknoten nach Gültigkeit, Nennwert und Ausrichtung
- Erkennt und scannt die Seriennummern mehrerer Währungen
- Erkennt automatisch, welche Währung eingelegt wird
- Einfache Bedienung dank HD Touchscreen mit mehrsprachiger Benutzeroberfläche und Schnellmenü
- Erstellt Banknotenstapel basierend auf dem Betrag oder Wert mit mehreren Stapelmerkmalen
- Scannt dank doppelter CIS-Technologie auch kleinste Details von Banknoten



Legt mutmaßlich gefälschte Banknoten in das dafür vorgesehene Rückweisungsfach



Schnelles Zählen und Sortieren von Banknoten dank mehrerer automatisierter Funktionen



Hochauflösendem Touchscreen mit mehrsprachiger Benutzeroberfläche und Schnellmenü

Spezifikationen

Produkttyp:	Wertzähler und -sortierer
Zählgeschwindigkeit:	800 / 1.000 / 1.200 Scheine pro Minute
Erfasste Merkmale:	UV-Empfindlichkeit, magnetische Tinte, metallisierte Sicherheitsfäden, Infrarot-Eigenschaften, Abbildungen, Abmessungen und Dicke
Kapazität des Trichters/Staplers:	Bis zu 500 / 220 Banknoten
Kapazität des Auswurfachs:	Bis zu 50 Banknoten
Währungs-Updates:	über USB-A-Port oder SD-Karte
Display:	Hochauflösendem 3,5 Zoll-Touchscreen
Schnittstellen:	RJ-10 (zum Anschluss des optionalen Safescan TP-230 Thermodruckers und für Übertragung der Safescan Banknoten- und Münzzähl-Software) RJ-12 (Anschluss für externes Display)
Abmessungen (B x H x T):	27.1 x 30 x 29.3 cm
Gewicht:	9.2 kg
Netzanschluss:	110V-240V
Zertifizierungen/Konformität:	CE, WEEE, RoHS, REACH

Lieferumfang

- Safescan 2985-SX
- Netzkabel
- Reinigungs- und Wartungsset
- Staubschutzabdeckung
- Kabel für Safescan MCS Software
- Garantiekarte
- Schnellinstallationsanleitung

Bestandene tests

- 100% bewährte Banknotenüberprüfung



Garantie

- 3 Jahre



Zubehör



Safescan TP-230 Thermodrucker
Art.no: 134-0475 grau
Art.no: 134-0535 schwarz



Safescan Reinigungskarten
Art.no: 152-0663



Safescan MCS Software
Art.no: 124-0500



Safescan USB-Kabel
Art.no: 124-0458