



UH1460P Mobile USB-C Dual 4K Dockingstation

Artikelnr.: K36901WW | UPC-Code: 0 85896 36901 1

Eine mobile Dock mit 4K Videoausgabe für zwei Monitore

Wenn Sie unterwegs und im Büro arbeiten, regelmäßig HDMI-fähige Monitore anschließen und Ihre visuelle Produktivität auf bis zu zwei zusätzliche Bildschirme erweitern möchten, ist die UH1460P USB-C Mobile Dockingstation die ideale tragbare Lösung für Sie.

Diese Dockingstation bietet 4K-Videoausgabe auf zwei Monitore, 5 Gbit/s Datenübertragungsgeschwindigkeit und bis zu 85 W Passthrough-Stromversorgung und ermöglicht Ihnen damit das Arbeiten an jedem Ort.

Die Passthrough Stromversorgung ist die ideale Lösung für hybride Arbeitskräfte, die mit weniger Gewicht und Zubehör unterwegs sein wollen, denn sie macht ein zusätzliches Netzteil überflüssig. Das kompakte 6-in-1 Design bietet 2 x USB-A Anschlüsse, 1 x USB-C Anschluss und 1 x Gigabit Ethernet Anschluss für mehr Produktivität.



Ob am Schreibtisch oder unterwegs - die UH1460P ist der perfekte Reisebegleiter zur Steigerung der Produktivität.

Besondere Merkmale:

- Unterstützt Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 und USB-C Alt Mode
- Kompatibel mit Windows, macOS, iPadOS und Samsung DeX
- Plug & Play - ohne Treiber
- 2 x HDMI 2.0 Anschlüsse liefern bis zu 4K bei 30 Hz für zwei Monitore
- Stromversorgung über das USB-C-Netzteil des Laptops - oder auf Reisen über den Akku.
- Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen1, 2 x USB-A 3.2 Gen1 und 1 x Gigabit Ethernet
- Passt in den Rucksack, um auch unterwegs produktiv zu sein


UH1460P Mobile USB-C Dual 4K Dockingstation

Artikelnr.: K36901WW | UPC-Code: 0 85896 36901 1



UH1460P Mobile USB-C Dual 4K Dockingstation

Artikelnr.: K36901WW | UPC-Code: 0 85896 36901 1



Universelle Kompatibilität

Eine ideale Plug-and-Play-Lösung für USB-C-basierte Geräte (Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 und USB-C Alt Mode) mit Windows 10 oder höher, macOS 11 oder höher, iPadOS 13 oder höher und Samsung DeX.



USB-C Lösung ohne Treiberinstallation

Kein Herunterladen, Installieren oder Aktualisieren von Software erforderlich - diese 5 Gbit/s USB-C-Plug-and-Play-Lösung bietet 6 Anschlussmöglichkeiten.



Zweifache 4K-Videoausgabe

Erweitern Sie Ihre visuelle Produktivität mit der Auflösung, dem Kontrast und der Farbtiefe von Ultra HD (Single 4K @ 60 Hz und Dual 4K @ 30 Hz) für Windows-Geräte. Unterstützung für Einzelmonitore ist für iOS/iPadOS und Samsung DeX (bis zu 4K @ 60 Hz) verfügbar.*

*macOS unterstützt die duale Videoausgabe (auf zwei Monitoren) nur im Spiegelungsmodus (nicht erweitert) bis zu 4K @ 60 Hz.



Bis zu 85 W Power Pass-Through

Verbinden Sie den USB-C-Netzadapter Ihres Laptops (85 W oder höher) mit der Dock, um den Laptop im Passthrough-Verfahren mit Strom zu versorgen, oder versorgen Sie die Dock und damit verbundene Geräte unterwegs über den Akku des Laptops mit Strom. Optionales 100 W USB-C GaN Ladegerät (K33821EU) separat erhältlich.



6-in-1-Design

Erweitern Sie Ihre Produktivität mit 1 x USB-C 3.2 Gen1-Anschluss (5 Gbit/s/5V/1,5A), 2 x USB-A 3.2 Gen1-Anschlüssen (5 Gbit/s/5V/1,5A) für Tastaturen, Mäuse, USB-Sticks oder zum Aufladen von Smartphones, 2 x HDMI 2.0-Anschlüssen für Monitore und 1 x Gigabit Ethernet-Anschluss.



Kompaktes Design mit abnehmbarem Kabel

Passt problemlos in den Rucksack oder die Tasche, um auch unterwegs produktiv zu sein. Enthält ein 11,2 cm langes abnehmbares USB-C-Kabel, das in der Dockingstation verstaut werden kann.

UH1460P Mobile USB-C Dual 4K Dockingstation

Artikelnr.: K36901WW | UPC-Code: 0 85896 36901 1

Systemanforderungen

Unterstützte Geräte	Alle Laptops, iPads und Smartphones mit entweder Thunderbolt 3/4- oder USB-C Alt Mode Anschlüssen
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10+, macOS 11+ (Apple M2 / M1 / M1 Pro / M1 Max CPU), iPadOS 13+, Samsung DeX
Plug & Play	Ja
Erforderliche Systemressourcen	CPU: Intel® Core™ i5 der 6. Generation oder höher Arbeitsspeicher: 8 GB oder höher GPU: Intel® HD Grafik 620 oder höher
USB-C Power Delivery	Passthrough-Stromversorgung bis zu 85 W PD3.0: 5 V/9 V/15 V/20 V @ 4,25 A

USB-Anschlüsse

USB-Anschlusstyp	USB-C-Anschluss
Hostanbindung	Unterstützt Thunderbolt 3/4 oder USB 3.2 Gen1 Type-C Alt Mode

Anschlüsse

Anschlüsse	2 x HDMI 2.0, 2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbit/s (5 V/1,5 A), 1 x USB-C 3.2 Gen1 5 Gbit/s (5 V/1,5 A), 1 x USB-C (nur für Passthrough-Stromversorgung, bis zu 85 W), 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
------------	---

Netzwerk-Anschlüsse

Ethernet-Anschluss	RJ45
Kompatible Ethernet-Übertragungsraten	10/100/1.000 Mbit/s

Host-Anschlussmöglichkeiten


Host-Docking-Anschluss	USB-C-Kabel mit Passthrough-Stromversorgung bis zu 85 W
------------------------	---

UH1460P Mobile USB-C Dual 4K Dockingstation

Artikelnr.: K36901WW | UPC-Code: 0 85896 36901 1

Video-Anschlüsse

Video-Verbindungen	2 x HDMI
Maximal unterstützte Auflösung	Ein Bildschirm: Bis zu 1 x 4K (3840 x 2160) @ 60 Hz (HDMI) Zwei Bildschirme: Bis zu 2 x 4K (3840 x 2160) @ 30 Hz (HDMI + HDMI)
HDCP-Unterstützung:	Ja (HDCP1.4 & 2.2)



UH1460P Mobile USB-C Dual 4K Dockingstation

Artikelnr.: K36901WW | UPC-Code: 0 85896 36901 1

Materialspezifikationen

Außen	Aluminium
Innen:	Aluminium
Unterseite	Schwarzer Gummi
Produktfarbe	Schwarz

Produktabmessungen

Kabelabmessungen	110 mm
Gewicht	97 g
Abmessungen ohne Peripheriegeräte	127 x 63 x 14 mm
Gehäusefarbe & -material	Space-Grau / Aluminium
Stellfläche	80,01 cm²

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	Einzelhandelspackung:
Verpackungsinformationen	Einzelkarton: 165 x 130 x 27 mm
Gewicht	Einzelkarton: 153 g
Lieferumfang	1 x UH1460P 1 x Bedienungsanleitung 1 x Garantiekarte 1 x Konformitätshinweise
Umkarton	Anzahl: 10 Stück

Strom & Umgebungsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit	0 % bis 85 % bei Betriebstemperatur von 25 °C
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 70 °C

Ursprungsland, Zertifizierungen & Garantie

Ursprungsland	Vietnam
Zertifizierungen & Konformität	FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, CB, VCCI, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Auf 2 Jahre begrenzte Garantie – weltweit



Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kensington und der Name ACCO und das Design sind eingetragene Marken von ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice ist eine Marke von ACCO Brands. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Thunderbolt sowie das Thunderbolt-Logo selbst sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
© 2022 Kensington Computer Products Group, eine Abteilung von ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. CBT39724DE

Kensington
The Professionals' Choice™