

Produktdatenblatt

Eigenschaften

TCSCCN4F3M1T

CANopen Anschlusskabel, RJ45, 9pol SUB-D-Buchse, Kabellänge 1 m



Hauptmerkmale

Baureihe	CANopen
Kompatible Produktfamilie	Twido Modicon M238 Magelis XBT GC, GT/GK mit Regelung Modicon M258 Modicon LMC058
Bustyp	CANopen
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp	Verbindungsleitung
Produkt- oder Komponententyp	CANopen- Kabel, vorkonfektioniert
Zubehör / Zielkategorie	CANopen Bus

Zusatzmerkmale

Kabellänge	1 m
Elektrische Verbindung	2 Stecker
Anschlussotyp	1 RJ45 1 9-poliger SUB-D-Buchsenstecker

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	12,000 cm
VPE 1 Länge	13,000 cm
VPE 1 Gewicht	72,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,871 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	800
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	75,804 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

RoHS-Richtlinie für China

RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
