



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVS
Produkt- oder Komponententyp	Mehrtonsirene
Kurzbezeichnung des Geräts	XVS

Zusatzmerkmale

Farbe	Weiß
Material	PC (Polycarbonat): Rückseitige Abdeckung PC (Polycarbonat)/ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): vorne PC (Polycarbonat)/ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Rückseite
Produktgewicht	1,2 kg
Beschriftung	CE
Montagehalterung	Klammer
Befestigungsmodus	3 holes Ø 9 mm
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Leistungsaufnahme	50 mA bei 240 V
Elektrische Verbindung	Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm ² / AWG 22 (Signalschaltkreis) Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm ² / AWG 20 (Stromkreis)
Breite	140 mm
Höhe	114 mm
Tiefe	223 mm

Montage

Signaltyp	43-Ton-Sirene
Normen	IEC 61000-6-3 IEC 60947-5-1 EN 60947-01 IEC 61000-6-2
Produktzertifizierungen	UL
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP)	IP53 entspricht IEC 60529
Nennhilfsspannung [UH,nom]	240 V AC
Geräuschpegel	0...105 dB (kontinuierlicher oder intermittierender Ton) bei 1 m

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	15,5 cm
VPE 1 Breite	15,5 cm
VPE 1 Länge	27,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,55 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	10,676 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Sirene

Abmessungen

mm
in.

