



## Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVS
Produkt- oder Komponententyp	Mehrtonsirene
Kurzbezeichnung des Geräts	XVS

## Zusatzmerkmale

Farbe	Weiß
Material	ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril): vorne ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril): Rückseite PC (Polykarbonat): Rückseitige Abdeckung
Produktgewicht	1 kg
Beschriftung	CE
Montagehalterung	Klammer
Befestigungsmodus	3 holes Ø 9 mm
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Leistungsaufnahme	350 mA bei 24 V 250 mA bei 12 V
Elektrische Verbindung	Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm <sup>2</sup> / AWG 22 (Signalschaltkreis) Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm <sup>2</sup> / AWG 20 (Stromkreis)
Breite	140 mm
Höhe	114 mm
Tiefe	223 mm

## Montage

Signaltyp	43-Ton-Sirene
Normen	IEC 61000-6-2 EN 55014-2 EN 55022 IEC 61000-6-3
Produktzertifizierungen	UL
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP)	IP53 entspricht IEC 60529
Nennhilfsspannung [UH,nom]	12 V DC 24 V DC
Geräuschpegel	0...105 dB (kontinuierlicher oder intermittierender Ton) bei 1 m

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der herein enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	30 cm
VPE 1 Breite	18 cm
VPE 1 Länge	18,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,307 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	9,094 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	24
VPE 3 Höhe	60 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	24 cm
VPE 3 Gewicht	33,024 kg

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

