

# BMXXBC008K

Kabel für Modicon X80, Länge 0,8m,  
Verlängerung Rückwandbus auf einen zweiten  
Modulträger



## Hauptmerkmale

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                   | Modicon M340 Automatisierungsplattform                                 |
| Zubehör / Teilekategorie   | Anschlusszubehör                                                       |
| Zubehör / Teiletyp         | Kabel                                                                  |
| Zubehör / Teilebezeichnung | Kabel für Backplane Expander Modul                                     |
| Produktkompatibilität      | BMXXBE1000                                                             |
| Zubehör / Zielkategorie    | Zur Verbindung von Modulträger und Übertragung des lokalen Bus-Signals |
| Kabellänge                 | 0,8 m                                                                  |

## Zusatzmerkmale

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Elektrische Verbindung | 2 Stecker SUB-D 9 |
|------------------------|-------------------|

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 2,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 18,000 cm |
| VPE 1 Länge   | 24,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 163,000 g |
| VPE 2 Art     | S03       |
| VPE 2 Menge   | 29        |
| VPE 2 Höhe    | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 5,037 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                 | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                           |
| Frei von REACH-SVHC              | Ja                                                                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|