



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium ILE
Produkt- oder Komponententyp	Anpassungsbausatz
Kurzbezeichnung des Geräts	GBK
Zubehör / Teilekategorie	Adapterzubehör
Produktkompatibilität	ILE
Zubehör / Zielkategorie	Für Baugruppe Motor und Getriebe
Bausatz-Zusammensetzung	Eine Adapterplatte Ein Adapter für das Wellenende Schrauben und Bolzen für die Montage
Außendurchmesser Getriebe	60 mm

Zusatzmerkmale

Motorflanschgröße	66 mm
Anzahl der Motorstufen	2
	3
	1
Länge	19,1 mm
Produktgewicht	0,2 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,000 cm
VPE 1 Breite	16,200 cm
VPE 1 Länge	17,800 cm
VPE 1 Gewicht	252,000 g
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	25,750 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months

Abmessungen



(1) Getriebe

Ø8 Abschlussadapter für die Motorwelle, wenn Wellendurchmesser kleiner als Durchmesser der Getriebeeingangskupplung

Werte in mm

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (Außendurchmesser x Innendurchmesser x Länge)
19,1	60	M4	73,5	14 x 8 x 20

Werte in Zoll

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (Außendurchmesser x Innendurchmesser x Länge)
0.75	2.36	M4	2.89	0.55 x 0.31 x 0.79