

Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium 62 ILM Lexium 32i Lexium 52 Lexium 62 Lexium 32
Produkt- oder Komponententyp	Anpassungsbausatz
Kurzbezeichnung des Geräts	GBK
Zubehör / Teilekategorie	Adapterzubehör
Produktkompatibilität	SH3 BMH MH3 BMI BSH ILM
Zubehör / Zielkategorie	Für Baugruppe Motor und Getriebe
Bausatz-Zusammensetzung	Schrauben und Bolzen für die Montage Eine Adapterplatte Ein Adapter für das Wellenende
Außendurchmesser Getriebe	60 mm

Zusatzmerkmale

Motorflanschgröße	70 mm
Anzahl der Motorstufen	1 2
Länge	16,1 mm
Produktgewicht	0,2 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,500 cm
VPE 1 Breite	18,500 cm
VPE 1 Länge	20,000 cm
VPE 1 Gewicht	254,000 g
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	26,100 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen



(1) Getriebe

Ø8 Abschlussadapter für die Motorwelle, wenn Wellendurchmesser kleiner als Durchmesser der Getriebeeingangskupplung

Werte in mm

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (Außendurchmesser x Innendurchmesser x Länge)
16,1	70	M5	82	14 x 11 x 20

Werte in Zoll

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (Außendurchmesser x Innendurchmesser x Länge)
0.63	2.76	M5	3.23	0.55 x 0.43 x 0.79