

#### Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium 62 Lexium 32i Lexium 32 Lexium 52 Lexium 62 ILM
Produkt- oder Komponententyp	Anpassungsbausatz
Kurzbezeichnung des Geräts	GBK
Zubehör / Teilekategorie	Adapterzubehör
Produktkompatibilität	MH3 BSH SH3 BMH ILM BMI
Zubehör / Zielkategorie	Für Baugruppe Motor und Getriebe
Bausatz-Zusammensetzung	Eine Adapterplatte Schrauben und Bolzen für die Montage Ein Adapter für das Wellenende
Außendurchmesser Getriebe	80 mm

#### Zusatzmerkmale

Motorflanschgröße	70 mm
Anzahl der Motorstufen	2 3 1
Länge	21,2 mm
Produktgewicht	0,45 kg

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,000 cm
VPE 1 Breite	16,200 cm
VPE 1 Länge	17,800 cm
VPE 1 Gewicht	356,000 g
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	30,950 kg


## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

### Abmessungen



(1) Getriebe

Ø8 Abschlussadapter für die Motorwelle, wenn Wellendurchmesser kleiner als Durchmesser der Getriebeeingangskupplung

Werte in mm

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (Außendurchmesser x Innendurchmesser x Länge)
21.2	80	M5	82	19 x 14 x 26

Werte in Zoll

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (Außendurchmesser x Innendurchmesser x Länge)
0.83	3.15	M5	3.23	0.74 x 0.55 x 1.02