



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium 62 Lexium 32 Lexium 62 ILM Lexium 52 Lexium 32i
Produkt- oder Komponententyp	Anpassungsbausatz
Kurzbezeichnung des Geräts	GBK
Zubehör / Teilekategorie	Adapterzubehör
Produktkompatibilität	BMI SH3 BMH ILM BSH MH3
Zubehör / Zielkategorie	Für Baugruppe Motor und Getriebe
Bausatz-Zusammensetzung	Ein Adapter für das Wellenende Schrauben und Bolzen für die Montage Eine Adapterplatte
Außendurchmesser Getriebe	120 mm

Zusatzmerkmale

Motorflanschgröße	70 mm
Anzahl der Motorstufen	2 1
Länge	21,8 mm
Produktgewicht	0,65 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,0 cm
VPE 1 Breite	16,2 cm
VPE 1 Länge	17,8 cm
VPE 1 Gewicht	760,5 g
VPE 2 Art	S06
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	73,5 cm
VPE 2 Breite	60,0 cm
VPE 2 Länge	80,0 cm
VPE 2 Gewicht	51,0 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen



(1) Getriebe

Ø8 Abschlussadapter für die Motorwelle, wenn Wellendurchmesser kleiner als Durchmesser der Getriebeeingangskupplung

Werte in mm

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (Außendurchmesser x Innendurchmesser x Länge)
21,8	115	M5	82	24 x 11 x 36

Werte in Zoll

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (Außendurchmesser x Innendurchmesser x Länge)
0.85	4.53	M5	3.23	0.94 x 0.43 x 1.42