

#### Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium 32 Lexium 62 ILM Lexium 62 Lexium 52
Produkt- oder Komponententyp	Anpassungsbausatz
Kurzbezeichnung des Geräts	GBK
Zubehör / Teilekategorie	Adapterzubehör
Produktkompatibilität	ILM BSH MH3 BMH SH3
Zubehör / Zielkategorie	Für Baugruppe Motor und Getriebe
Bausatz-Zusammensetzung	Eine Adapterplatte Ein Adapter für das Wellenende Schrauben und Bolzen für die Montage
Außendurchmesser Getriebe	60 mm

#### Zusatzmerkmale

Motorflanschgröße	55 mm
Anzahl der Motorstufen	3 2 1
Länge	16,1 mm
Produktgewicht	0,2 kg

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,000 cm
VPE 1 Breite	16,200 cm
VPE 1 Länge	17,600 cm
VPE 1 Gewicht	213,000 g
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	23,950 kg

#### Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

### Abmessungen



(1) Getriebe

$\varnothing 8$  Abschlussadapter für die Motorwelle, wenn Wellendurchmesser kleiner als Durchmesser der Getriebeeingangskupplung

Werte in mm

a	c	$\varnothing 6$	$\varnothing 7$	$\varnothing 8$ (Außendurchmesser x Innendurchmesser x Länge)
16,1	60	M5	63	14 x 9 x 20

Werte in Zoll

a	c	$\varnothing 6$	$\varnothing 7$	$\varnothing 8$ (Außendurchmesser x Innendurchmesser x Länge)
0.63	2.36	M5	2.48	0.55 x 0.35 x 0.79