

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Kompatible Produktfamilie | Lexium 52 Lexium 62 Lexium 32 Lexium 32i Lexium 62 ILM |
| Produkt- oder Komponententyp | Anpassungsbausatz |
| Kurzbezeichnung des Geräts | GBK |
| Zubehör / Teilekategorie | Adapterzubehör |
| Produktkompatibilität | BMI ILM SH3 BMH BSH MH3 |
| Zubehör / Zielkategorie | Für Baugruppe Motor und Getriebe |
| Bausatz-Zusammensetzung | Ein Adapter für das Wellenende Schrauben und Bolzen für die Montage Eine Adapterplatte |
| Außendurchmesser Getriebe | 80 mm |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------|-------------|
| Motorflanschgröße | 100 mm |
| Anzahl der Motorstufen | 1 2 3 |
| Länge | 31,2 mm |
| Produktgewicht | 0,45 kg |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 8,000 cm |
| VPE 1 Breite | 16,200 cm |
| VPE 1 Länge | 17,800 cm |
| VPE 1 Gewicht | 660,000 g |
| VPE 2 Art | P06 |
| VPE 2 Menge | 50 |
| VPE 2 Höhe | 75,000 cm |
| VPE 2 Breite | 60,000 cm |
| VPE 2 Länge | 80,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 49,200 kg |


Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China |  RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |
| Umweltproduktdeklaration |  Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| PVC-frei | Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Abmessungen



(1) Getriebe

Werte in mm

| a | c | Ø6 | Ø7 |
|------|-----|----|-----|
| 31,2 | 100 | M8 | 115 |

Werte in Zoll

| a | c | Ø6 | Ø7 |
|------|------|----|------|
| 1.23 | 3.94 | M8 | 4.53 |