



Hauptmerkmale

Baureihe	AccuSine
Produkt- oder Komponententyp	Stromwandler
Zubehör / Teilekategorie	Messzubehör
Kompatible Produktfamilie	AccuSine AccuSine PCS+ Aktiver Oberschwingungsfilter AccuSine AccuSine PFV+ elektronischer VAR-Regler
Typ des Stromwandlers	Spaltungskern
Form	Rund
Sekundärstrom	1 A

Zusatzmerkmale

Stromwandlerverhältnis	1500/1
Elektrische Verbindung	Looser Leiter: 3,65 m720 V
Eingangsimpedanz	15 Ohm
[In] Bemessungsstrom	1500 A
Wärmefaktor	1,25 bei 30 °C 1 bei 55 °C
Netzwerkfrequenz	50 - 400 Hz
Messgenauigkeit	1 %
Genauigkeitsklasse	Klasse 1
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	< 720 V AC 50 - 400 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	10 kV (50 µs)
Tiefe	Außerhalb: 38,1 mm
Durchmesser	Innen: 152,4 mm Außen: 215,9 mm
Produktgewicht	1,9 kg

Montage




Normen	IEC 60044-1
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]cURus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-45...55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,2 cm
VPE 1 Breite	28,3 cm
VPE 1 Länge	38,1 cm
VPE 1 Gewicht	2,0 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------