



Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Zubehör / Teiletyp	Netzkabel
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Zielkategorie	Zwischen Synchronmotor und Frequenzumrichter
Kompatible Produktfamilie	Altivar Maschine ATV320 Altivar 32
Kabellänge	5 m
Kabeltyp	Abgeschirmtes Kabel

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 140 mm, 1 Stapel Typ C Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 140 mm, 1 Stapel Typ F Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 140 mm, 2 Stapel Typ C Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 70 mm, 1 Stapel Typ R Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 70 mm, 1 Stapel Typ F Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 70 mm, 2 Stapel Typ R Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 70 mm, 2 Stapel Typ F Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 100 mm, 1 Stapel Typ R Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 100 mm, 1 Stapel Typ F Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 100 mm, 2 Stapel Typ R Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 100 mm, 2 Stapel Typ F
Elektrische Verbindung	1 Stecker M23 8 Pin(s) Synchronmotorseite 1 freies EndeFrequenzumrichterseite
Zusammensetzung des Kabels	4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ²
Produktgewicht	1,27 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,0 cm
VPE 1 Breite	21,0 cm
VPE 1 Länge	23,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,43 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	8,452 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------