

Produktdatenblatt

Eigenschaften

TM171ARS485

Kommunikationsmodul, Modicon M171/M172, RS485, Modbus, BACnet



Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M171
Produkt- oder Komponententyp	Kommunikationsmodul
Kommunikationsprotokoll	RS485 BACnet MS/TP Modbus RTU

Zusatzmerkmale

Integrierte Schnittstellen	RS485 Drahtcrimp - Twisted Pair-Kabel
Anpassung	Rasterabstand 3,81 mm
Elektrische Verbindung	Abnehmbare Schraubklemmenleiste
Physikalische Schnittstelle	90°-Einsatz - 2,5 mm ² Kabel
Versorgung	Über Basisplatine EVD/EVC
Produktkompatibilität	Logic controller M172 performance Logic controller M171 performance
Produktgewicht	0,077 kg

Montage

Produktzertifizierungen	cURus[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]CE
Beschriftung	CE
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10...90 % ohne Kondensation

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,000 cm
VPE 1 Breite	9,100 cm
VPE 1 Länge	18,500 cm
VPE 1 Gewicht	181,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,281 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.


Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Upgrade-fähig	Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten

Vertragliche Gewährleistung


Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen




Montage und Abstände


Abstände




Falsche Positionierung



Montage auf einer Steuerung



Demontage



Anschlüsse und Schaltplan

RS-485-Kommunikationsmodul

TM171ARS485

