

Produktdatenblatt

Eigenschaften

TWDXCAISO

Modbus Tap Isolation, für SPS Twido, Schraubklemml., 2 RJ45



Hauptmerkmale

Baureihe	Twido
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp	Abzweigdose, mit isolierten Klemmen
Zubehör / Teilebezeichnung	Abzweigdose, mit isolierten Klemmen
Zubehör / Zielkategorie	RS485 serielle Verbindung
Produktspezifische Anwendung	Vorpolarisierung der Leitung (2 R 620 Ohm) RS485-Leitungsisolierung Abschlusswiderstand (RC 120 Ohm, 1 nF)

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Twido programmierbare Steuerung Steuerung Modicon M238
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V
Art des Versorgungsstromkreises	DC
Versorgung	Extern
Elektrische Verbindung	1 Schraubklemmenblock 2 Stecker RJ45 (für Abgangskasten)
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Produktgewicht	0,1 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,6 cm
VPE 1 Breite	6,5 cm
VPE 1 Länge	12,0 cm
VPE 1 Gewicht	156,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	4,191 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	768
VPE 3 Höhe	75 cm
VPE 3 Breite	120 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	150 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobeschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.