

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# VW3S8202R05

## Kabel für Puls/Richtung an Schrittmotorverstärker Lexium SD3, 24 V abgeschirmt, 0,5 m



### Hauptmerkmale

Zubehör / Teilebezeichnung	Kabel für Puls-/Richtungssignal
Zubehör / Teiletyp	Verbindungsleitung
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Zielkategorie	Zwischen Schrittmotorantrieb SD326 und externem Pulsgenerator
Kompatible Produktfamilie	Lexium SD3
Kabeltyp	Abgeschirmtes Kabel
Kabellänge	0,5 m

### Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	SD326
[Uc] Steuerkreisspannung	24 V
Elektrische Verbindung	1 Stecker Molex 24-polig (SD326) Offenes Kabelende (externer Impulsgenerator)

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	20,0 cm
VPE 1 Länge	15,0 cm
VPE 1 Gewicht	300,0 g

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
PVC-frei	Ja

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.