



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp	Frontelement für Leuchtwahlschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	9001K
Operatortyp	rastend
Betriebsprofil	Gelb langer Griff

Zusatzmerkmale

Blendenmaterial	Metall
Montagedurchmesser	30 mm
Produktgewicht	0,245 kg
Form des Signaleinheitkopfes	Achtkant
Betriebs-Positionsinformation	2 Stellungen
Art und Zusammensetzung der Kontakte	Ohne Kontaktblock
Mechanische Lebensdauer	500000 Zyklen
Versorgung des Leuchtmittels	Direkt
Leuchtmittel	LED
Lampenfassung	BA 9s
Helle Blockfarbe	Gelb
[UH,nom] Nennhilfsspannung	24 V AC/DC
Produktkompatibilität	9001KA2 Seite 1 oder 2
Gerätedarstellung	Grundelement
Kappe/Betätigungsselement oder Linsenfarbe	Gelb
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24-28 V
Farbe der Lichtquelle	Gelb
Betriebsprofil	Langer Griff
Operatortyp	Rastend
Größe	30 mm
Lichtquelle	LED
Nockenprofil	5

Montage

Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II entspricht IEC 61140
Schutztart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529

Schutzart (NEMA)	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normen	EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 EN/IEC 60947-1 JIS C 852 CSA C22.2 Nr. 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	UL 508[RETURN]NEMA
Vibrationsfestigkeit	7 gn (f= 2...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	50 gn entspricht IEC 60068-2-27

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,826 cm
VPE 1 Breite	5,842 cm
VPE 1 Länge	11,43 cm
VPE 1 Gewicht	249,476 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------