



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Mechanische Öse
Zubehör / Teiletyp	Anschluss-Bausatz
Beschreibung der Pole	3P

Zusatzmerkmale

Menge pro Satz	Satz à 1
Position des Anschlusses	Nachgeschaltet Vorgeschaltet
Nennstrom [In]	15...125 A für Kupfer 15...100 A für Aluminium
Leitermaterial	Stahl
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme - 1 Kabel(n) 2,5...95 mm ² (AWG 14 - AWG 3/0) - starr Schraubklemme 2,5...95 Mm ² (AWG 14 - AWG 3/0) - verseilt Schraubklemme 2,5...70 mm ² (AWG 6 - AWG 2/0) - feindrähtig
Spannungsabgriff	10 A für 0,5...6 mm ² (AWG 20 - AWG 10), verseilt oder feindrähtig 10 A für 1,5...6 mm ² (AWG 20 - AWG 10), fest

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,500 cm
VPE 1 Breite	18,000 cm
VPE 1 Länge	15,000 cm
VPE 1 Gewicht	134,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,680 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------