



### Hauptmerkmale

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | TeSys                                                                                 |
| Produkt- oder Komponententyp | Elektrische Fernauslösung                                                             |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | LA7D                                                                                  |
| Zubehör / Teilekategorie     | Elektrozubehör                                                                        |
| Produktkompatibilität        | LRD43..<br>LR3D15..<br>LR2D<br>LRD33..<br>LR3D43..<br>LR3D35..<br>LRD15..<br>LR3D33.. |
| [Uc]<br>Steuerschaltspannung | 110 V AC 50/60 Hz<br>110 V DC                                                         |

### Zusatzmerkmale

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Max. Einschaltleistung in VA | 100 VA    |
| Anzugsleistung in W          | 0...100 W |
| Produktgewicht               | 0,09 kg   |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 5,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 4,800 cm  |
| VPE 1 Länge   | 4,800 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 106,000 g |
| VPE 2 Art     | S01       |
| VPE 2 Menge   | 32        |
| VPE 2 Höhe    | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 15,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 3,565 kg  |

### Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                 | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC              | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                       |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| WEEE                             | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---