



Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Kompatible Produktfamilie	Altivar 312 Altivar 61 Altivar Lift Altivar 32 Altivar Maschine ATV320 Altivar 312 Solar Altivar 212 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Zubehör / Teilekategorie	Anzeige- und Signalisierungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Anzeigedisplay
Zubehör / Zielkategorie	Frequenzumrichter
Produktspezifische Anwendung	Zum Steuern, Einstellen und Konfigurierendes des Frequenzumrichters Speichern und Laden von Konfigurationen Anzeige der aktuellen Werte
Schutzart (IP)	IP54

Zusatzmerkmale

Montageort	Auf der Tür eines Gehäuses
Benutzersprache	Italienisch Englisch Französisch Spanisch Deutsch Chinesisch
AnzeigeKapazität der Meldungen	8 Leitungen
Pixelauflösung	240 x 160
Produktgewicht	0,145 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-15...50 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm
VPE 1 Breite	16,500 cm
VPE 1 Länge	23,000 cm
VPE 1 Gewicht	275,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	7
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,413 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	56

VPE 3 Höhe	77,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	28,420 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------