



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS2AE
Produkt- oder Komponententyp	Wellenerweiterung
Zubehör / Teilekategorie	Steuerungszubehör
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GS GS2F[RETURN]TeSys TeSys GS GS2G[RETURN]TeSys TeSys GS GS2J[RETURN]TeSys TeSys GS GS2K[RETURN]TeSys TeSys GS GS2L[RETURN]TeSys TeSys GS GS2M[RETURN]TeSys TeSys GS GS2N[RETURN]TeSys TeSys GS GS2P[RETURN]TeSys TeSys GS GS2Q[RETURN]FuPact FuPacT GS GSC50[RETURN]FuPact FuPacT GS GSB63[RETURN]FuPact FuPacT GS GSD63[RETURN]FuPact FuPacT GS GSB100[RETURN]FuPact FuPacT GS GSC125[RETURN]FuPact FuPacT GS GSD125[RETURN]FuPact FuPacT GS GSD160[RETURN]FuPact FuPacT GS GSB200[RETURN]FuPact FuPacT GS GSD250[RETURN]FuPact FuPacT GS GSD250[RETURN]FuPact FuPacT GS GSB400[RETURN]FuPact FuPacT GS GSD400
Switch rated current	50 A 60 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A

Zusatzmerkmale

Länge	320 mm
Wellen-Querschnitt	10 x 10 mm
Produktgewicht	0,28 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,600 cm
VPE 1 Breite	1,600 cm
VPE 1 Länge	32,000 cm
VPE 1 Gewicht	254,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm

VPE 2 Gewicht	5,393 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	320
VPE 3 Höhe	77,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	94,788 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------