



Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Produkt- oder Komponententyp	Kommunikationsmodul
Zubehör / Teilekategorie	Kommunikationszubehör

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Lexium 32M
Kompatible Produktfamilie	Altivar Maschine ATV320 Altivar 32 Lexium 32
Kommunikationsprotokoll	Modbus TCP EtherNet/IP
Elektrische Verbindung	1 Stecker RJ45, EtherNet/IP 1 Stecker RJ45, Modbus TCP
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100 Mbps
Adressierung	Manuelle IP-Adressierung, BOOTP oder DHCP
Austauschmodus	Halbduplex und Vollduplex
Kommunikations-Service	Bis zu 8 Verbindungen (einschließlich Verbindungen für Modbus TCP/Ethernet IP) für Ethernet IP/Modbus TCP FDR Modul für Ethernet IP/Modbus TCP Lesen Holding Registers (03), max. 63 Wörter für Modbus TCP Lesen Eingangsregister (04), max. 63 Wörter für Modbus TCP Schreiben Single Register (06) für Modbus TCP Schreiben Multiple Registers (16), max. 63 Wörter für Modbus TCP Lesen / schreiben mehrere Register (23) für Modbus TCP Lesen Geräte-Identifikation (43) für Modbus TCP Diagnose (08) für Modbus TCP E/A-Scanner: Lese-/Schreibzugriff, max. 6 Wörter für Modbus TCP Kommunikationsüberwachung für Modbus TCP SNMP-Agent für Ethernet/IP Master/Slave Hierarchie ODVA AC Antriebsprofil und CiA 402 Profil für Ethernet/IP Feste Kommunikationsüberwachung über Ethernet IP Scanner-Adapter (Master) für Ethernet/IP
Displaytyp	1 LED für MS (Modulstatus) 1 LED für NS (Netzwerkstatus) 1 LED für Ethernet Port aktiv 1 LED für Aktivität Modbus TCP-Schnittstelle
Produktgewicht	0,3 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,200 cm
VPE 1 Breite	6,100 cm
VPE 1 Länge	9,000 cm
VPE 1 Gewicht	60,000 g

VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,590 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------